



Tuotekuvaus

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimessa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Hyödyt

- Suuri valoteho
- Pieni kaari (6 - 10 mm)
- Loistava värien toisto
- Värilämpötila pysyy vakaaana himmennettäessäkin

Applications

- Teatterilavat
- Diskot
- Viihdetaide

Ominaisuudet

- Syttymisaika 2 minuuttia
- Uudelleensyttymisaika 5 - 10 minuuttia jäähdytisolosuhteiden mukaan

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions




XPPR_XDMSR_0018-Product photo




XPPR XDMSR 0025

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2 10H 1CT/4	30 mm	7,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Yleistä tietoa

Käyttöasento UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
928078105114	MSR 1200 1CT/3	G22
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	G22
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	G22
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Valovirta	Värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
928078105114	MSR 1200 1CT/3	-	103 000 lm	5900 K	80
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	2	55 000 lm	7200 K	80
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	2	104 000 lm	7200 K	85
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	2	47 000 lm	6990 K	73

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Lampun virta (nim.)
928078105114	MSR 1200 1CT/3	1 200 W	13,8 A
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	700 W	11 A
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	1 200 W	13,8 A
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	575 W	6,75 A