



# Tuotekuvaus

## MSR

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimissa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

### Hyödyt

- Suuri valoteho
- Pieni kaari (6 - 10 mm)
- Loistava värien toisto
- Väriämpötila pysyy vakaaana himmennettäessäkin

### Ominaisuudet

- Syttymisaika 2 minuuttia
- Uudelleensyttymisaika 5 - 10 minuuttia jäähdytisolosuhteiden mukaan

### Käyttökohteet

- Teatterilavat
- Diskot
- Viihdetaide

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions





XPPR\_XDMSR\_0018-Product photo



XPPR XDMSR 0025

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700/2.1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Yleistä tietoa

Käyttöasento UNIVERSAL

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
928078105114	MSR 1200 1CT/3	G22
928171505114	MSR 700/2.1CT/8	G22

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	G22
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värikoodi	Valovirta
928078105114	MSR 1200 1CT/3	5900 K	80	-	103 000 lm
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	7200 K	80	2	55 000 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värikoodi	Valovirta
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	7200 K	85	2	104 000 lm
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	6990 K	73	2	47 000 lm

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus
928078105114	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1 200 W
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	13,8 A	1 200 W
928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	6,75 A	575 W

