



Productomschrijving

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekwisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Voordelen

- Optimale lichtproductie
- Uitstekende kleurkarakteristieken
- Helderheid op het podium

Applications

- Theaterpodia
- Discotheken
- Evenementen
- Shows

Kenmerken

- Enkelkneeps lampconcept
- Hoge kleurweergave-index
- Daglicht-kleurtemperaturen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt,

ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions




XPPR_XDMSR_0018-Product photo




XPPR XDMSR 0025

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2 10H 1CT/4	30 mm	7,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Algemene informatie

Gebruiksstand UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	G22
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	G22
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	-	103.000 lm	5900 K	80
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	2	104.000 lm	7200 K	85
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	2	47.000 lm	6990 K	73

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Lampstroom (nom.)
8727900911213	MSR 1200 1CT/3	1.200 W	13,8 A
8727900911336	MSR 1200/2.1CT/3	1.200 W	13,8 A
8718291221272	MSR 575/2 10H 1CT/4	575 W	6,75 A