



MSR - Alltid ljusa, levande färger

MSR

Single-ended MSR-seriens höga färgåtergivningsindex försäkrar att alla i publiken kan njuta av de klara färgerna på scenen samt av rekvisitan och skådespelarna. Allt som finns på scenen får liv med MSR klara vita, dagsljusliknande färger. Tack vare lampkonceptet "single-ended" har armaturen optimal ljusinsamling och riktningsmöjligheter för att försäkra klarhet på scenen. MSR kan användas i vilken brinnposition som helst för bekväm och enkel igångsättning.

Fördelar

- Hög verkningsgrad
- Kompakt ljusbåge (6 - 10 mm)
- Utmärkt färgåtergivning
- Dimbar med stabil färgtemperatur

Funktioner

- Uppstarttid 2 minuter
- Återtändningstid 5 - 10 minuter, beroende på kylningsförhållanden

Användning

- Teaterscener
- Diskon
- Underhållning

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



XPPR_XDMSR_0018-Product photo

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Allmän information	
Socket	G22
Driftposition	UNIVERSAL
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
	Name	(Nom)			
928078105114	MSR 1200 1CT/3	5900 K	80	-	103 000 lm
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	7200 K	80	2	55 000 lm

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
	Name	(Nom)			
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	7200 K	85	2	104 000 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928078105114	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1 200 W
928171505114	MSR 700/2 1CT/8	11 A	700 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	13,8 A	1 200 W

