



Produkt

Broadway kalljus disko

Reflektorlampa med lång livslängd och låg totalkostnad. Extra lång livslängd tack vare P3-teknologi. P3-teknologin ger också möjlighet till högre temperaturer och reducerar tidiga bortfall. Universellt brinnläge.

Fördelar

- Passar för enklare armaturer

Funktioner

- Färgtemperatur 3100 K
- Mycket kompakt filament för bästa prestanda
- Optimalt ljuslivslängdsförhållande
- Jämn fördelning av ljus i strålen
- Universellt brinnläge

Användning

- Diskotek
- Armaturer med rörlig ljusstråle


Versions



XPPR XHOPDI 0002

Broadway kalljus disko

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

Allmän information	
Sockel	GX5.3
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	100
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftposition
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	S90
924862720540	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	S90

Order Code	Full Product Name	Driftposition
924913220540	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	UNIVERSAL

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
924862720540	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
924913220540	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
924862720540	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Lampform
924913220540	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

Broadway kalljus disko

