



Produkt

Halogen non-reflector

Lavspændingskvartslamper med halogenkapsel

Fordele

- Den lille størrelse gør det muligt at bruge kompakte, effektive optiske systemer
- Konstant højt lysudbytte i hele lampens levetid

Funktioner

- Markedets mindste kvartshalogenlamper
- Den kastningsfrie kvartspære og præcist definerede placering af glødetråden giver optimal ydeevne for lysstrålen
- Lampen 5761 med firkantet glødetråd er specielt beregnet til mikroskoper med computerudlæsning

Anvendelsesområder

- Mikroskoper
- Optisk udstyr
- Dias- og filmfremvisere
- Medicinsk udstyr
- Industrielle anvendelser


Halogen non-reflector

Versions




XPPR_XHMPSESF_0001-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35 17V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7027 50W G6.35 12V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm
7158 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7748XHP EHJ- S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm

Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm



Halogen non-reflector

Mekanik og armaturhus

Lyskildemateriale

UV-åben kvarts

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod	Driftsposition
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	G6.35	S90
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90

Order Code	Full Product Name	Fod	Driftsposition
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	GY6.35	S90
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
923931110103	5761 30W G4 6V	G4	UNIVERSAL

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-	100	-
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	3550 K	100	-
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	3300 K	100	-
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	100	200 lm
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	-	100	460 lm
923931110103	5761 30W G4 6V	3200 K	100	765 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50 W
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	250 W
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95 W

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100 W
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	100 W
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20 W
923931110103	5761 30W G4 6V	30 W

Halogen non-reflector

