



Höchste Qualität auf lange Zeit

Halogen spezial

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Vorteile

- Lampenwechsel ohne Anpassung
- Optimale Leistung
- Flacher Leuchtkörper erhältlich



Merkmale

- Verzerrungsfreier Quarzkolben
- XHP Version mit Xenon-Gas für eine maximale Lichtausbeute
- Extrem gute Farbwiedergabe ($R_{a} = 100$)
- Konstanter Lichtstrom während der gesamten Lebensdauer

Anwendung

- Für den Einsatz in Studio, Film, Theater und Discos
- Für den Einsatz ins Slide-, Overhead-, Profil- und 8/16 mm-Filmprojektoren
- Für den Einsatz in Mikroskopen, optischen Geräten, medizinischen Lampen, Mikrofilmlesegeräte und in der Spektrographie

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35 17V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7027 50W G6.35 12V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm
7158 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7748XHP EHJ- S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm

Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial

Quarz-UV, offen

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket	Betriebsstellung
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90

Order Code	Full Product Name	Socket	Betriebsstellung
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL

Lichttechnische Daten

Halogen spezial

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-	100	-
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	3550 K	100	-
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	-
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K	100	-

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3300 K	100	-
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	2700 K	100	150 lm
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	100	200 lm
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	-	100	460 lm
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	100	765 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50 W
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	250 W
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95 W
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100 W
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20 W
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	30 W

