



Tuotekuvaus:

Pienjännitteinen kvartsihalogeenikapselilamppu

Hyödyt

- Pieni koko mahdollistaa pienten ja tehokkaiden optisten laitteiden käytön
- Muuttumaton ja suuri valoteho koko käyttöiän

Applications

- Mikroskoopit
- Optiset laitteet
- Dia- ja filminkatselulaitteet

Ominaisuudet

- Pienimmät saatavissa olevat kvartsihalogeenilamput
- Vääristämätön kvartsipolttimo ja tarkkaan suunniteltu hehkulangan asento antavat optimaalisen valokeilan
- Neliöhehkulankalamppu 5761 on suunniteltu erityisesti tietokonetulosteisiin mikroskooppeihin

Versions



XPPR_XHMPSEFF_0002-
 Product photo




XPPR XHMPSEFF 0003




XPPR_XHMPSESF_0001-
 Product photo

Mittapiirros



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5 mm	31,5 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali

UV-säteilyn läpäisevä kvartsi

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta	Käyttöasento
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	G6.35	S90
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	GY6.35	S90
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
923931110103	5761 30W G4 6V	G4	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-	-	100
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	-	3450 K	100
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	-	3550 K	100
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	-	3450 K	100
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	-
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	-	3450 K	100
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	-	3300 K	100

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	200 lm	3200 K	100
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	460 lm	-	100
923931110103	5761 30W G4 6V	765 lm	3200 K	100

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50 W
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	250 W
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95 W
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100 W
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	100 W
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20 W
923931110103	5761 30W G4 6V	30 W

