



Tuotekuvaus:

Focusline mikroprojektorio

Pienjännitteinen kvartsihalogeenikapselilamppu

Hyödyt

- Pieni koko mahdollistaa pienten ja tehokkaiden optisten laitteiden käytön
- Muuttumaton ja suuri valoteho koko käyttöiän

Ominaisuudet

- Pienimmät saatavissa olevat kvartsihalogeenilamput
- Vääristämätön kvartsi polttimo ja tarkkaan suunniteltu hehkulangan asento antavat optimaalisen valokeilan
- Neliöhehkulankalamppu 5761 on suunniteltu erityisesti tietokonetulosteisiin mikroskooppeihin

Käyttökohteet

- Mikroskoopit
- Optiset laitteet
- Dia- ja filminkatselulaitteet

Versions




XPPR_XHMPSEFF_0003



XPPR_XHMPSESF_0001-Product photo


Focusline mikroprojektiio

Mittapiirros



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35 17V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7027 50W G6.35 12V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm
7158 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7748XHP EHJ- S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm

Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm



Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	UV-säteilyn läpäisevä kvartsi
-------------------	----------------------------------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta	Käyttöasento
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	G6.35	S90
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta	Käyttöasento
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	GY6.35	S90
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
923931110103	5761 30W G4 6V	G4	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Focusline mikroprojektio

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-	100	-
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	3550 K	100	-
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	3300 K	100	-
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	100	200 lm
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	-	100	460 lm
923931110103	5761 30W G4 6V	3200 K	100	765 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50 W
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	250 W
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100 W
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	100 W
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20 W
923931110103	5761 30W G4 6V	30 W

