



Produkt

Halogen non-reflector

Kvartshalogenbrännare för lågspänning

Fördelar

- Den lilla storleken gör att kompakta och effektiva optiska system kan användas
- Konstant högt ljusflöde under brinntiden

Funktioner

- De minsta kvartshalogenlampor som finns
- Helt slät kvartslampkolv och exakt definierat glödtrådsläge för optimal ljusprestanda
- Lampa 5761 med kvadratisk glödtråd är speciellt utformad för mikroskop med datorläsning

Användning

- Mikroskop
- Optisk utrustning
- Diabilds- och filmvisning

Versions



XPRR_XHMPSEFF_0002-Product photo




XPPR XHMPSEFF 0003



XPPR_XHMPSEFF_0001-Product photo


Halogen non-reflector

Måttskiss



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35 17V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7027 50W G6.35 12V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm
7158 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7748XHP EHJ- S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm

Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm



Mekanik och armaturhus

Material i lampan

Kvarts-UV öppen

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Driftposition
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	G6.35	S90
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90

Order Code	Full Product Name	Socket	Driftposition
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	GY6.35	S90
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSAL
923931110103	5761 30W G4 6V	G4	UNIVERSAL

Ljusteknik

Halogen non-reflector

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)		
		Färgåtergivningsindex	Ljusflöde	
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-	100	-
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	3550 K	100	-
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)		
		Färgåtergivningsindex	Ljusflöde	
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K	100	-
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	3300 K	100	-
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	100	200 lm
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	-	100	460 lm
923931110103	5761 30W G4 6V	3200 K	100	765 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
923870217103	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50 W
923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924006520503	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	250 W
924031720503	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150 W
924049819103	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
923870017103	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100 W
923872517103	7724 EVA 100W GY6.35 12V	100 W
923874510103	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10 W
923874610103	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20 W
923931110103	5761 30W G4 6V	30 W

