



# Produkt

## Halogen reflector

Kvartshalogenlamper med indbygget reflektor, der fungerer som et effektivt spejlkondensatorsystem

### Fordele

- Ubetydelig forringelse af lysudbyttet i lampens levetid
- Høj effektivitet giver et lavt energiforbrug

### Funktioner

- En dikroisk belægning på glasreflektoren stråler ca. 75% af den dannede varme tilbage, så temperaturerne holdes inden for sikre grænser
- Halogenbrænderen er nøjagtigt justeret ved hjælp af et optisk system, så der kræves ingen efterjustering, når lampen udskiftes

### Anvendelsesområder

- 8/16 mm-filmfremvisning
- Diasfremvisning
- Forstørrelsesapparater
- Minilaboratorium/farveprintere
- Overheadprojektor
- Medicinsk udstyr
- Solsimulering
- Måleudstyr
- Lyslederanvendelser

# Halogen reflector

## Versions




XPPR XHOPDI 0001



Halogen spot

## Målskitse



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

### Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI) 100

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

### Mekanik og armaturhus

Lyskildemateriale UV-åben kvarts

## Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod	Driftsposition
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	GX5.3	S105
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	GX5.3	S105
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	GX5.3	UNIVERSAL
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	GX5.3	S90

Order Code	Full Product Name	Fod	Driftsposition
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

## Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	3150 K	-

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-

## Halogen reflector

Order Code	Full Product Name	Korreleret	
		farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-

Order Code	Full Product Name	Korreleret	
		farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/ 10X5F	3380 K	840 lm
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/ 10X5F	3330 K	-

### Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	150 W
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90 W
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	250 W
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 W
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	150 W
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100 W

### Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	R50
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	R50
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50

