



Tuotekuvaus:

Focusline optinen

Kvartsihalogeenilamput, joiden sisäheijastin toimii tehokkaana peililinssijärjestelmänä

Hyödyt

- Valontuoton aleneminen käyttöiän aikana on lähes olematon
- Korkea hyötysuhde vähentää energian kulutusta

Ominaisuudet

- Dikromaattinen lasiheijastimen pinnoite heijastaa n. 75% syntyneestä lämmöstä taaksepäin pitäen lämmön turvallisissa rajoissa
- Halogeenipolttimo on tarkkaan kohdistettu, joten jälkikohdennusta ei tarvita lamppua vaihdettaessa

Käyttökohteet

- 8/16 mm:n filmiprojektorit
- Diaprojektorit
- Suurennuskoneet
- Minilaboratoriot/väritulostimet
- Piirtoheittimet
- Videovalaistus
- Auringonvalon jäljittely
- Mittauslaitteet
- Kuituoptiikkakohteet

Focusline optinen

Versions




XPPR XHOPDI 0001



Halogen spot

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI) 100

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali UV-säteilyn
läpäisevä kvartsi

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta	Käyttöasento
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	GX5.3	S105
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	GX5.3	S105
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	GX5.3	UNIVERSAL
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	GX5.3	S90

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta	Käyttöasento
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Valovirta
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	3150 K	-

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Valovirta
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-

Focusline optinen

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	840 lm
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3330 K	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	150 W
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90 W
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	250 W
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 W
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	150 W
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun muoto
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	R50
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50
923921019894	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lampun muoto
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	R50
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50

