



Lampe:

Halogen reflector

Kvarts halogenlamper med integrert reflektor

Fordeler

- Neglisjerbar nedgang i lysmengde i løpet av levetiden
- Høy effektivitet gir lavt energiforbruk

Funksjoner

- Kaldtlys med et tofarget belegg på reflektor utstråler ca. 75% av generert varme bakover, holder temperatur på trygt nivå
- Halogenbrenner er presist opprettet med et optisk system, så ingen rejustering trengs ved lampebytte

Søknad

- 8/16 mm film prosjektorer
- Lysbildefremvisere
- Forstørrelsesapparater
- Minilabs(foto) og fargeprintere
- Overhead prosjektorer
- Video belysning
- Sol-simulering
- Måleutstyr
- Fiberoptisk utstyr


Halogen reflector

Versions



XPPR XHOPDI 0001

Målskisse



Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Kvarts-UV, åpen

Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Driftsposisjon
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	GX5.3	S105
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	GX5.3	S105
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	GX5.3	UNIVERSAL
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	GX5.3	S90

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Driftsposisjon
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	GX5.3	S90
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	3150 K	-
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-

Halogen reflector

Order Code	Full Product Name	Korrelert	
		fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	840 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert	
		fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3330 K	-

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	150 W
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90 W
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	250 W
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150 W
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 W
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	150 W
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
923921419794	DDL 150W 20V 24PK	R50
923891214905	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50
923919720501	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50
923921120594	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
924010319894	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50
924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	R50
924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	R50

