



Philips Médicas blue light

Médicas blue light

Más de 400 estudios clínicos independientes demuestran que las lámparas UVB Narrowband PL-L/PL-S son más seguras y eficaces que otras lámparas de su clase. Las versiones PL-L/PL-S proporcionan una mayor libertad de diseño a los fabricantes de sistemas, al ser lámparas compactas de una terminación que ahorran espacio. La flexibilidad adicional está asegurada ya que utilizan los mismos casquillos de lámpara que las lámparas de iluminación general y también los mismos balastos universales. Su eficacia en los tratamientos es la mejor de su categoría gracias a su emisión de banda de frecuencia muy estrecha: de 305 a 315 nm con un pico a 311 nm. Es la banda de frecuencia más eficaz para el tratamiento de la psoriasis y, por consiguiente, mucho más centrada. El resultado es que los tiempos de exposición son mucho más cortos y esto, a su vez, da lugar a una reducción de los efectos secundarios como enrojecimiento de la piel y picor. Todo esto las convierte en la opción idónea para el tratamiento por fototerapia de enfermedades como la psoriasis y el vitiligo. Lo que es más, como la dosis general de esta radiación de banda estrecha se puede controlar de cerca, estas lámparas resultan adecuadas para administrar la terapia en casa.

Beneficios

- Mínimos efectos secundarios como enrojecimiento, picor y quemaduras
- Período de exposición más corto y menos radiación eritemal que con las lámparas UVB convencionales
- Efecto terapéutico óptimo con mínimos efectos secundarios
- Eficacia máxima en la piel demostrada

Características

- Pico de emisión a 311 nm
- Banda estrecha
- Fósforo y vidrio de desarrollo especial
- Sometidas a más de 400 pruebas clínicas en todo el mundo

Médicas blue light

Aplicaciones

- Psoriasis, vitiligo

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Versions




XPPR_XUVBPLL_2G11_4P-Product photo




XPPR XUVBPLS 0001

Plano de dimensiones



| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| PL-L 36W/01/4P 1CT/25 | 18 mm | 39 mm | 384,2 mm | 410 mm | 416,6 mm |



| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX | 13 mm | 28 mm | 129 mm | 144,5 mm | 167 mm |

Datos técnicos de la luz

Código de color

01

Médicas blue light

Información general

| Order Code | Full Product Name | Base del casquillo |
|------------|-----------------------|--------------------|
| 86889340 | PL-L 36W/01/4P 1CT/25 | 2G11 |

| Order Code | Full Product Name | Base del casquillo |
|------------|---------------------------|--------------------|
| 86891680 | PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX | G23 |

Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name | Designación de color |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 86889340 | PL-L 36W/01/4P 1CT/25 | - |

| Order Code | Full Product Name | Designación de color |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 86891680 | PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX | Ultravioleta B |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 86889340 | PL-L 36W/01/4P 1CT/25 | 0,435 A | 36 W |

| Order Code | Full Product Name | Corriente de lámpara (nom.) | Consumo de energía |
|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 86891680 | PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX | 0,17 A | 8,6 W |

Mecánicos y de carcasa

| Order Code | Full Product Name | Forma de la bombilla |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 86889340 | PL-L 36W/01/4P 1CT/25 | 2xT16 |

| Order Code | Full Product Name | Forma de la bombilla |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 86891680 | PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX | 2XT12 |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 86889340 | PL-L 36W/01/4P 1CT/25 | 4,4 mg |

| Order Code | Full Product Name | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 86891680 | PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX | 3,0 mg |

