

PHILIPS

Lighting



Philips Médicas UVB

Médicas UVB

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Beneficios

- Mínimos efectos secundarios como enrojecimiento, picor y quemaduras
- Período de exposición más corto y menos radiación eritemal que con las lámparas UVB convencionales
- Efecto terapéutico óptimo con mínimos efectos secundarios
- Eficacia máxima en la piel demostrada

Características

- Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

Aplicaciones

- Fototerapia en dermatología (soriasis, SUP)
- Estas lámparas producen radiación UV-B que es nociva para los ojos y la piel. Por tanto, sólo están disponibles para usos médicos e industriales

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Médicas UVB

Versions




XPPR_XUMTLS G13




XPPR_XUMTLRS G13-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/01 SLV/10	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.782,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/01 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL 40W/01 RS	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Datos técnicos de la luz

Designación de color	Ultravioleta B
Código de color	01

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T38
----------------------	-----

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
66237300	TL 20W/01 RS SLV/25	G13
66239700	TL 40W/01 RS	G13

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
66233500	TL 100W/01 SLV/10	R17d (RDC)

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
66237300	TL 20W/01 RS SLV/25	0,37 A	19,3 W
66239700	TL 40W/01 RS	0,43 A	39 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
66233500	TL 100W/01 SLV/10	0,97 A	100 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
66237300	TL 20W/01 RS SLV/25	5,5 mg
66239700	TL 40W/01 RS	5,5 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
66233500	TL 100W/01 SLV/10	14,0 mg

