



UVB Broadband TL – erinomainen yleiskäyttöinen UVB TL -lamppu

Lääketieteellinen loistelamppu /12

UVB Broadband TL -lamput tuottavat UV-spektrin B-typin säteilyä (aallonpituus 290–315 nm) ja soveltuvat siksi monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten valohoitoon, maatalouteen ja kuivatukseen.

Hyödyt

- Valolle herkistävä aine

Ominaisuudet

- Säteilyn aallonpituus 290–315 nm, jossa huippu on 302 nm

Käyttökohteet

- Maatalous
- Valolla hoitaminen
- Kuivatus

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- Fotobiologinen turvallisuus – IEC 62471 – Riskiryhmä 3. VAROITUS – nämä tuotteet synnyttävät UV-säteilyä.


Lääketieteellinen loistelamppu /12

Versions



XPPR XUMTLRS G13

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/12 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

