

**PHILIPS**

**Lighting**



# Philips Médicas UVA

## Médicas UVA

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

### Beneficios

- Espectro óptimo para el proceso fotooxidativo que convierte la bilirrubina no conjugada en una forma soluble en agua

### Características

- Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones

### Aplicaciones

- Tratamiento médico de la ictericia en niños recién nacidos (hiperbilirrubinemia)

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


### Versión




XPPR XUATL G13

XPPR XUATL D 0002

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Información general

Base del casquillo G13

### Datos técnicos de la luz

Código de color 52

### Operativos y eléctricos

Corriente de lámpara (nom.) 0,36 A

### Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
64302540	TL 20W/52 SLV/25	318 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
83485700	TL-D 18W/52	395 lm

### Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
64302540	TL 20W/52 SLV/25	19,3 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
83485700	TL-D 18W/52	18 W

### Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
64302540	TL 20W/52 SLV/25	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
83485700	TL-D 18W/52	Sí

### Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
64302540	TL 20W/52 SLV/25	T38

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
83485700	TL-D 18W/52	T26

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
64302540	TL 20W/52 SLV/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
83485700	TL-D 18W/52	13,0 mg

