



Produkt

Rørformede lavtryksskviksølvlamper (udladningslamper)

Fordele

- Bedste match med fotosensibiliserende stoffer
- Højeste udbytte på det bestrålede område

Applications

- Diazo-trykkemaskiner
- Saltvandsakvarier
- Lysbehandling (behandling af gulsot hos neonatale)

Funktioner

- Internt belagt med et hvidt fluorescerende pulver, der omdanner den kortbølgede UV-stråling til en nyttig aktinisk stråling
- Udsender stråling i området 380 - 480 nm med maksimum på 420 nm

- Spektralenergifordeling i henhold til spektralfølsomheden for en række diazo-fotokopipapirer
- For at fremhæve saltvandsakvarier bedst muligt anbefales TL /03 "Aqua Coral"-lamper sammen med "Natural Daylight"-lysstofrør med fuldt spektrum
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR_XUVATL_G13_--Product
photo




XPPR_XUVATLK 0001

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Generelle oplysninger

FodG13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Lysteknisk

Farvekode10-R
FarvebetegnelseUltraviolet A

Mekanik og armaturhus

LyskildeformT38

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)13,0 mg

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Lyskildens strømstyrke (nom.)
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	80 W	0,83 A
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	100 W	0,97 A
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	62 W	0,7 A
928004101029	TL-K 40W UVA-1	40,5 W	0,86 A