



Produktbeschreibung:

Flexo Print

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Vorteile

- Höchste Effizienz

Merkmale

- Emittieren Strahlung im Bereich von 380 – 480 nm
- Integrierter Reflektor

Anwendung

- Lichtpausmaschinen

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.




Versions



XPPR XURTL G13

XPPR XUVATLK 0001

Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen	
Sockel	G13
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T38

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtfarbe	Farbcode
72094840	TL 140W/03	Super-aktinisch	03
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	Ultraviolett A	10-R
61281640	TL 100W/10-R UV-A	Ultraviolett A	10-R

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40.5 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40.5 mm	1'763.8 mm	1'770.9 mm	1'768.5 mm	1'778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40.5 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40.5 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

Order Code	Full Product Name	Lichtfarbe	Farbcode
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	Ultraviolett A	10-R
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	Ultraviolett A	10-R

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
72094840	TL 140W/03	1.46 A	140 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0.83 A	80 W
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0.97 A	100 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0.7 A	62 W
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0.86 A	40.5 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (Nom)
72094840	TL 140W/03	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13.0 mg
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13.0 mg

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (Nom)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13.0 mg
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-

