



Lampada:

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

Vantaggi

- Best match with photo sensitizers
- Highest output on irradiated area

Applications

- Macchinari per arti grafiche
- Acquari marini
- Fototerapia (trattamento dell'ittero neonatale)

Caratteristiche

- Rivestite internamente con uno strato di polvere fluorescente bianca per convertire le radiazioni UV ad onda corta in utili radiazioni attiniche
- Le radiazioni emesse sono comprese nella fascia dello spettro che va da 380 a 480 nm con un picco a 420 nm
- Per mostrare tutto lo splendore degli acquari marini, le lampade TL /03 "Aqua Coral" possono essere combinate con le lampade fluorescenti a spettro completo "Natural Daylight"
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions



XPPR XURTL G13




XPPR_XUVATL_G13.--Product photo




XUPR XUVATLK 0001

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 140W/03	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Informazioni generali

Attacco G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Meccanica e corpo

Forma lampadina T38

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 13,0 mg

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore
72094840	TL 140W/03	03	Super Actinic
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	10-R	UltraViolet A
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	10-R	UltraViolet A
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	10-R	UltraViolet A

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Corrente lampada (Nom)
72094840	TL 140W/03	140 W	1,46 A
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	80 W	0,83 A
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	62 W	0,7 A
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	40,5 W	0,86 A