



Lampe:

Lysrør i farge 03

Fordeler

- Perfekt match med fotosensibilitatorer
- Høy effekt på belyst område

Applications

- Diazo kopimaskiner
- Saltvannsakvarier
- Fototerapi (behandling av gulsott hos nyfødte)

Funksjoner

- Innvendig belagt med hvitt fluorescerende pulver for å omgjøre kortbølge UV stråling til aktinisk (kjemisk virksom) stråling
- Utsråling i området 380 - 480 nm med topp på 420 nm

Versions




XPPR_XUVATL_G13_--Product photo




XPPR_XUVATLK 0001

- Energidistribusjon i spektrum i overensstemmelse med spektrisk sensitivitet i ulike diazo kopipapir
- For maksimal skjønnhet i saltvannsakvarier, TL/03 "Aqua Coral" lamper kan brukes i kombinasjon med full-spektrum "Natural Daylight" lysrørslamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1 763,8 mm	1 770,9 mm	1 768,5 mm	1 778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Generell informasjon

SokkelbaseG13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Teknisk belysning

Fargekode10-R
FargebetegnelseUltrafiolett A

Mekanikk og innfatning

LyspæreformT38

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)13,0 mg

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	lyskildestrøm (nom.)
928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	80 W	0,83 A
928006901029	TL 100W/10-R UV-A	100 W	0,97 A
928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	62 W	0,7 A
928004101029	TL-K 40W UVA-1	40,5 W	0,86 A

