



Ampul:

Tüp kılıflı düşük basınç cıva buharlı deşarj ampulleri

[BENEFITS]

- Best match with photo sensitizers
- Highest output on irradiated area

[APPLICATIONS]

- Diazo matbaaları
- Akvaryum
- Fototerapi (neonatal sarılık tedavisi)

[FEATURES]

- Kısa dalga UV radyasyonunu kimyasal değişiklikler meydana getiren yararlı radyasyona çevirmek için içi beyaz floresan tozuyla kaplı
- Radyasyonu maksimum 420 nm yayım uzaklıklı 380 - 480 nm yayım uzaklığında yayma

[VERSIONS]




XPPR_XUVATL_G13_--Product photo

- Birkaç tane diazo kopya kağıdının tayfi hassaslığına uygun tayfi enerji dağılımı
- Akvaryumun maksimum güzelliği için, TL /03 "Su Mercanı" ampulleri tam spektrumlu "Doğal Gün Işığı" floresan ampullerle birlikte kullanılabilir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

[DIMENSIONALDRAWING]

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu 10-R
Renk Kodlaması Mor Ötesi A

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi 62 W
Lamba Akımı (Nom) 0,7 A

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi T38

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom) 13,0 mg