

TUV PL-L - kompakt løsning til professionel anvendelse

TUV PL-L lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en topudledning på 253,7 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilden giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Fordele

- Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid
- Høj systemeffektivitet

Applications

- Drikkevandsenheder til boliger
- Fiskedams- og vandrensningsenheder
- Rensningsenheder til luftkanaler
- Enkeltstående luftbehandlingsenheder


Funktioner

- Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)
- Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid
- Specielt lyskildeglass filtrerer den ozondannende stråling på 185 nm fra
- Versioner med højt lysudbytte byder på vindkølingskorrektur, så luften flyttes mere intelligent, og antallet af påkrævede lyskilder reduceres


- Versioner med højt lysudbytte giver optimal UVC-output pr. lyskildelængde, så der behøves et mindre omfattende system
- Advarselstegnet på lyskilden angiver, at den afgiver UVC-stråling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal

rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

Generelle oplysninger

Fod 2G11

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) 4,4 mg

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Lyskildens strømstyrke (nom.)
927903004007	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 W	0,375 A
927903404007	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	36 W	0,435 A
927908704007	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	55 W	0,525 A
927909004007	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	67 W	0,800 A
927909804007	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	90 W	0,8 A