



Lampe :

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

Avantages

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Applications

- Tuant ou inactivant les bactéries, les virus et autres organismes primitifs
- Désinfection d'air, d'eau et de surface dans les hôpitaux, dans les environnements de recherche bactériologique et pharmaceutique, et pour les industries agro-alimentaires comme les laiteries, les brasseries et les boulangeries

- Désinfection d'eau potable, d'eaux usées, de piscines, de systèmes de climatisation, de chambres froides, de matériel d'emballage etc.
- Utilisées dans de nombreux processus photochimiques

Fonctions

- Emettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide
- Le verre de la lampe filtre le rayon à 185 nm formant de l'ozone

- Un revêtement intérieur protecteur limite la dépréciation de l'émission des UV-C
- Un avertisseur sur la lampe indique l'émission du rayonnement UV-C
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30

minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions





Schéma dimensionnel



Informations générales

Culot 2G11

Données techniques de l'éclairage

Code couleur TUV
 Désignation de la couleur - [Non précisé]

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe 2xT16

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 4.4 mg

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)
8711500624925	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 W	0.375 A
8711500612946	TUV PL-L 24W/4P UNP/50	24 W	0.345 A
8711500628787	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	36 W	0.435 A
8711500888273	TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	35 W	0.85 A
8711500633798	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	55 W	0.525 A
8711500710345	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	67 W	0.800 A
8711500888297	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	90 W	0.8 A