



Lampe:

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Fordeler

- Effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid.
- Man kan planlegge vedlikehold og lyskildebytte slik at man slipper for dyre ad hoc operasjoner
- Høy systemeffektivitet på grunn av at det ikke er nødvendig å overdesignse rensesystemet for å opprettholde en sikker desinfeksjon
- Godt miljøvalg på grunn av svært lavt innhold av kvikksølv

Applications

- Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
- Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskningslaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
- Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
- Brukes i ulike fotokjemiske prosesser


Funksjoner

- Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
- Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
- Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
- Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
- NB! Merk at man ikke må eksponeres for UV-lys, i første omgang kan man få synsforstyrrelser, bli "sveiseblind"/snøblind. Det er også skadelig for hud. Pass på å installere tidsbryter eller annen ordning som gjør at mennesker ikke eksponeres for lyset
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



Målskisse



Generell informasjon

Sokkelbase

G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	lyskildestrøm (nom.)
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	16,7 W	0,236 A
928039004005	TUV 15W SLV/25	15,5 W	0,335 A
928039404005	TUV 25W 1SL/25	25 W	0,612 A
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	30 W	0,365 A
928048604003	TUV 36W SLV/6	36 W	0,44 A
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	75 W	0,835 A
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	54 W	0,765 A

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
927941904020	TUV T8 F17 1SL/25	5,0 mg
928039004005	TUV 15W SLV/25	2,0 mg
928039404005	TUV 25W 1SL/25	2,0 mg
928039504005	TUV 30W 1SL/25-Latest	2,0 mg
928048604003	TUV 36W SLV/6	2,0 mg
928049404003	TUV 75W HO 1SL/6	2,0 mg
928049504003	TUV 55W HO 1SL/6	2,0 mg