



Ampul:

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

[BENEFITS]

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- Maintenance can be planned in advance, virtually eliminating the need for expensive spot replacement of prematurely failed lamps
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
- Good environmental choice because of lowest amount of mercury

[APPLICATIONS]

- Bakteri, virüs ve diğer ilkel organizmaları öldürme ya da etkisiz hale getirme
- Hastanelerde, bakteriyel araştırmalarda ve farmasötik ortamlarda ve mandıra, bira fabrikaları ve fırınlar gibi yiyecek endüstrilerinde hava, su ve yüzey dezenfeksiyonu
- İçme suyu, atık su, yüzme havuzları, klima sistemleri, soğutma odaları, ambalaj maddeleri vb.nin sterilizasyonu
- Çeşitli fotokimyasal işlemlerde kullanılır

[FEATURES]


- Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radyasyonunu yayma
- Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer
- Yararlı UV-C elektrik enerjisinin korumalı iç kaplama aşınma payı seviyeleri
- Ampuldeki uyarı işareti UV-C radyasyon elektrik enerjisini gösterir
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

[VERSIONS]



XPPR_XUTUVTLD_0002-
Product photo

[DIMENSIONALDRAWING]



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TUV T8 F17 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı

G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Lamba Akımı (Nom)
26413840	TUV T8 F17 1SL/25	16,7 W	0,236 A
61851110	TUV 75W HO 1SL/6	75 W	0,835 A

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
26413840	TUV T8 F17 1SL/25	5,0 mg
61851110	TUV 75W HO 1SL/6	2,0 mg