



TUV TL Mini - lyskilde med en lille diameter til boliganvendelse

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

Fordele

- Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid
- Høj systemeffektivitet
- Godt miljøvenligt valg pga. det lave kviksølvindhold

Applications

- Drikkevandsenheder til boliger
- Fiskedamsenheder
- Rensningsenheder til luftkanaler
- Enkeltstående luftbehandlingsenheder

Funktioner

- Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)
- Beskyttende indvendig belægning sikrer næsten konstant UV-output i hele lyskildens levetid

- Specielt lyskildeglass filtrerer den ozondannende stråling på 185 nm fra
- Advarselstegnet på lyskilden angiver, at den afgiver UVC-stråling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




XPPR_XUTUV_0002-Product photo



XPPR_XUTUV_0003

Målskitse



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm
TUV 20W 4P SE UNP/32	19,3 mm	437,7 mm	430 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)

4,4 mg

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927973404099	TUV 20W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Lyskildens strømstyrke (nom.)
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	15 W	0,4 A
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	23 W	0,35 A
927973404099	TUV 20W 4P SE UNP/32	20,24 W	0,45 A
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	4,5 W	0,17 A
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	6 W	0,16 A
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	7,1 W	0,145 A
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	15 W	0,4 A