



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Vorteile

- Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, um eine wirksame Desinfektion aufrechtzuerhalten

Applications

- Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderer Kleinstorganismen
- Luft- und Oberflächendesinfektion in Krankenhäusern, in der bakteriologischen Forschung sowie in der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie wie Molkereien, Brauereien und Bäckereien
- Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbecken, Klimaanlage, Kühlräumen, Verpackungsmaterialien etc.
- Einsatz in zahlreichen photochemischen Prozessen

Versions

Merkmale

- Emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von 253,7 nm (UV-C) zur Entkeimung
- Glaskolben der Lampe filtert den ozonbildenden 185 nm Bereich heraus
- Innere Schutzbeschichtung reduziert die Verschlechterung der UV-C-Ausbeute
- Lampe ist mit Warnhinweis UV-C-Strahlung versehen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.




XPPR_XUTUV_0002-Product photo



XPPR XUTUV 0003

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320.3 mm
TUV 20W 4P SE UNP/32	19.3 mm	437.7 mm	430 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19.3 mm	556.6 mm	548.9 mm

Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150.1 mm
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302.5 mm

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 4.4 mg

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
8711500643858	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
8711500264404	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
8727900815597	TUV 20W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
8711500638724	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5
8711500623645	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5
8711500623683	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
8711500559654	TUV 11W FAM/10X25BOX	G5

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Lampenstrom (Nom)
8711500643858	TUV 16W 4P SE UNP/32	15 W	0.4 A
8711500264404	TUV 25W - 4P SE UNP/32	23 W	0.35 A
8727900815597	TUV 20W 4P SE UNP/32	20.24 W	0.45 A
8711500638724	TUV 4W FAM/10X25BOX	4.5 W	0.17 A
8711500623645	TUV 6W FAM/10X25BOX	6 W	0.16 A
8711500623683	TUV 8W FAM/10X25BOX	7.1 W	0.145 A
8711500559654	TUV 11W FAM/10X25BOX	11.5 W	0.4 A

