



TUV TL Mini – Ohuita lamppuja pienellä halkaisijalla

TUV TL Mini -lamput ovat ohuita kaksikantaisia lamppuja, joiden UV-C-aallonpituus on 253,7 nm. Lampun pienen, vain 16 mm:n halkaisijan ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV TL Mini -lamppujen UV-säteilyn määrä on lähes vakio niiden koko käyttöiän ajan.

Hyödyt

- Kontrolloitu UV-C-säteily lampun koko käyttöiän ajan
- Suuri valaistustehokkuus
- Ympäristöä säästävä valinta alan pienimmän elohopeapitoisuuden ansiosta

Applications

- Talousveden käsittelylaitokset
- Kalankasvatusalaiden vedenkäsittely-yksiköt
- Putkistoon asennettavat ilmanvaihtolaitteet
- Erilliset ilmanpuhdistinyksiköt

Ominaisuudet

- Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu 253,7 nm
- Suojaava sisäpinnoite tuottaa lähes tasaisen UV-säteilyn lampun koko käyttöiäksi.

- Lampun erikoislasi suodattaa pois 185 nm:n otsonia muodostavan aallonpituuden.
- Lampussa oleva varoitusmerkki ilmoittaa UV-C-säteilystä
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Versions




XPPR_XUTUV_0002-Product photo



XPPR_XUTUV_0003

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
 4,4 mg

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Lampun virta (nim.)
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	15 W	0,4 A
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	23 W	0,35 A
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	4,5 W	0,17 A
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	6 W	0,16 A
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	7,1 W	0,145 A
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	15 W	0,4 A

