



Lamp:

TUV TL Mini lampen zijn slanke, dubbelkneepse UV-C 253,7 nm-lampen. Door de kleine diameter van 16 mm van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV TL Mini lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur.

Voordelen

- Gecontroleerde UV-C-opbrengst gedurende de levensduur van de lamp
- Hoog systeemrendement
- Milieutechnisch goede keuze dankzij de laagste kwikinhoud

Applications

- het doden of inactiveren van bacteria, viri en andere primitieve organismen
- lucht-, water- en oppervlaktedesinfectie in ziekenhuizen, bij bacteriologisch onderzoek en farmaceutische omgevingen, en in de voedingsmiddelenindustrie, zoals bij zuivelbedrijven, brouwerijen en bakkerijen
- desinfectie van drinkwater, rioolwater, zwembadwater, water van airconditioningsystemen, diepvriesopslagplaatsen, verpakkingsmaterialen, enz..
- gebruikt in diverse fotochemische processen

Kenmerken


- geeft korte golf UV-straling met een stralingspiek op 253,7 nm (UV-C) voor sterilisatie werking
- het lampglas filtert de 185 nm ozonvormende lijn uit
- beschermende interne coating beperkt de waardedaling van zinvolle UV-C-afgifte
- waarschuwingssignaal op de lamp geeft afgifte van UV-C-straling aan
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



XPPR XUTUV 0003

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	-

Algemene informatie

Lampvoet G5

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik 23 W
Lampstroom (nom.) 0,350 A

Keurmerken en classificaties

Kwikinhoud (Hg) (nom.) 4,4 mg

