



## TUV TL Mini - Lămpi cu diametru mic pentru aplicații rezidențiale

Lămpile TUV TL Mini sunt lămpi suple cu capăt dublu și emisie UV-C de 253,7 nm. Diametrul mic de 16 mm al lămpii permite proiectarea de sisteme mici și flexibile. Lămpile TUV TL Mini oferă un randament UV aproape constant pe întreaga durată de viață.

### Beneficii

- Randament UV-C controlat pe durata de funcționare a lămpii
- Eficacitate ridicată a sistemului
- O alegere bună pentru mediu datorită cantității cele mai mici de mercur

### Applications

- Unități de apă potabilă pentru zone rezidențiale
- Unități de tratare a apei pentru iazuri cu pești
- Unități de tratare a aerului în conducte
- Unități autonome de tratare a aerului

### Caracteristici


- Radiație UV cu undă scurtă cu un vârf la 253,7 nm (UV-C)
- Învelișul interior de protecție asigură o ieșire UV aproape constantă pe toată durata de viață a lămpii

- Sticla specială a lămpii filtrează radiația de 185 nm care formează ozon
- Semnul de avertizare de pe lampă indică faptul că lampa radiază UVC
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- PERICOL: produs care emite radiații ultraviolete din grupa de risc 3. Aceste lămpi emit radiații UV de nivel înalt care pot provoca leziuni grave ale pielii și ochilor. Evitați expunerea ochilor și a pielii la produsul neecranat. A se utiliza numai într-un mediu închis care protejează utilizatorii împotriva radiațiilor.
- Plantele și/sau materialele care sunt expuse la UV-C și/sau la ozon pe o perioadă îndelungată se pot deteriora și/sau decolora.

**Versions**



**Cote**



| Product              | D (max) | C (max)  | A (max) |
|----------------------|---------|----------|---------|
| TUV 25W FAM/10X25BOX | 16 mm   | 531,1 mm | -       |

| Informații generale            |         |
|--------------------------------|---------|
| Baza elementului de fixare     | G5      |
| Funcționare și sistem electric |         |
| Consum de curent               | 23 W    |
| Curent lampă (nom.)            | 0,350 A |
| Aprobare și aplicație          |         |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 4,4 mg  |

