



TUV T5

TUV T5 lambaları profesyonel su ve hava dezenfeksiyon birimlerinde kullanılan tek veya çift uçlu UVC (mikrop kırıcı) lambalardır. Lambanın küçük 16 mm değerinde çapı küçük sistem tasarımı ve tasarım esnekliği sağlar. TUV T5 lambaları, maksimum dezenfeksiyon güvencesi ve yüksek sistem verimi için tüm kullanım süreleri boyunca sabit UV çıkışı sunar.

[BENEFITS]

- Lambanın kullanım süresi boyunca etkili dezenfeksiyon güvencesi
- Dezenfeksiyon verimliliğini korumak amacıyla arıtma sistemini yeniden tasarlama gerektirmediğinden yüksek sistem verimi
- En düşük miktarda cıva sayesinde çevre açısından iyi tercih.

[APPLICATIONS]

- Bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları öldürme ya da etkisiz hale getirme
- Hastanelerde, bakteriyel araştırmalarda ve farmasötik ortamlarda ve mandıralar, bira fabrikaları ve fırınlar gibi yiyecek endüstrilerinde hava, su ve yüzey dezenfeksiyonu
- İçme suyu, atık su, yüzme havuzları, klima sistemleri, soğutma odaları, ambalaj maddeleri vb.nin dezenfeksiyonu
- Çeşitli fotokimyasal işlemlerde kullanılır
- Bu ampullerin radyasyonu göze ve cilde zararlıdır. Bu ampullerle birlikte olan tesisatların tamamen ayrılması gerekir

[FEATURES]


- Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radyasyonunu yayma
- Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer
- Yararlı UV-C elektrik enerjisinin korumalı iç kaplama aşınma payı seviyeleri
- Yüksek ısı ve UV-dirençli ampul tabanları
- Ampuldeki uyarı işareti UV-C radyasyon elektrik enerjisini gösterir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

[VERSIONS]



XPPR_XUTUV_0002-Product
photo

[DIMENSIONALDRAWING]



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32	19,3 mm	1.564,5 mm	1.555,2 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı 4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi 145 W

Lamba Akımı (Nom) 0,8 A

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Nom) 5,5 mg