



Produktbeskrivelse

Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PLS/PLL - kompakt, noe som gir større designfrihet med optimert ytelse gir Philips. Actinic BL PLS/PLL lyskilder en kompakt løsning for insektsdrepende belysning. Utover det store utvalget av forskjellige effekter, er det også en fordel at denne lyskilden kan brukes ved fotopolymerisasjon eller reprografiske prosesser. Philips har et bredt utvalg av BL, TL, BL TLD og BL T5 versjoner i tillegg til runde- og en T5 versjon. På denne måten har produktdesignere en stor andel av frihet og fleksibilitet når det gjelder de beste muligheter. (Også når det gjelder kompakt design) Hvis man har behov for ekstra trygghet, kan man få en Secura-versjon som sørger for at i tilfelle lyskilden knuses, kommer det ingen glass eller fragmenter ut. Denne lyskilden er uten bly og har et lavt innhold av kvikksølv, noe som gjør dette til et miljøvennlig valg.

Fordeler

- Perfekt tunet med øyenbevegelsene til husfluer, noe som gjør at den tiltrekker seg flere insekter
- Sikker i bruk
- Et godt valg for miljøet

Funksjoner

- Utstråler langbølge UV-A stråling i området mellom 350-400nm
- UV-B/UV-A ratio er mindre enn 0,1 % (UV-B 280-315nm)
- 100 % blyfri
- Lavt innhold av kvikksølv

Søknad

- Insektfeller
- Elektronisk flue-felle (EFK)

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Actinic BL PL-S/PL-L

Versions




XPPR_XURPLL_0001-Product photo

Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2G11
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2G11

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	G23

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse	Fargekode
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	Ultrafiolett A	10

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse	Fargekode
927903421007	Insect PL-L 36W /10	-	210

Actinic BL PL-S/PL-L

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse	Fargekode
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultrafiolett A	210

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse	Fargekode
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	Ultrafiolett A	210

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrom (nom.)	Effektforbruk
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	0,375 A	18 W
927903421007	Insect PL-L 36W /10	0,435 A	36 W
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	0,17 A	8,6 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrom (nom.)	Effektforbruk
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	0,16 A	11,6 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	2 x T16
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2 x T16

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	2XT12

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Kvikksølv (Hg)- innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	-	-
927903421007	Insect PL-L 36W /10	2,1 mg	2,0 mg
927901721008	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	-	-

Order Code	Full Product Name	Kvikksølv (Hg)- innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
927902321007	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	-	-

