



Actinic BL TL-D(K) Secura – une sécurité supplémentaire et une approbation HACCP

Actinic BL TL-D(K) Secura

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Avantages

- Correspond exactement à la sensibilité de l'œil des mouches, attirant ainsi plus d'insectes
- Sécurité d'utilisation
- Choix adéquat respectueux de l'environnement
- Aucun risque de débris de verre

Fonctions

- Émet un rayonnement UV-A à ondes longues dans la plage 350-400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100 % sans plomb
- Faible taux de mercure
- Manchon protégé contre les bris de verre

Actinic BL TL-D(K) Secura


Application

- Pièges à insectes, électrocuteurs à mouches

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Versions



XPPR_XUBTLD_0002-Product photo

Secura

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Informations générales

Culot G13

Données techniques de l'éclairage

Couleur Actinic

Code couleur 10

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule T26

Fonctionnement et électricité

Actinic BL TL-D(K) Secura

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	18 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	15 W

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5

