



# Produktbeskrivelse

## Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent. Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien. Den har en spesiell yttertekstur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i henhold til den strenge HACCP-standard). Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig. Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendede kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignere har en høy andel av valgfrihet for å velge de riktige løsningene inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavt innhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.

### Fordeler

- Spesielt tilpasset husfluers syn og tiltrekker derfor flere insekter
- Sikker i bruk
- Miljøvennlig
- Holder glass og komponenter sammen i tilfelle en lyskilde går i stykker

### Funksjoner

- Utstråler langbølge UV-A stråling i 350-400nm området
- UV-B/UV-A ratio mindre enn 0,1 % (UV-B 280-315nm)
- Uten bly
- Lavt innhold av kvikksølv beskyttelse mot s

### Søknad


- Insektsfelle
- Elektronisk flue fanger (EFK)

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# Actinic BL TL-D(K) Secura



## Versions



XPPR\_XUBTLD\_0002-Product photo

Secura

## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Generell informasjon

Sokkelbase G13

### Teknisk belysning

Fargebetegnelse Actinic

Fargekode 10

### Mekanikk og innfatning

Lyspæreform T26

## Drift og elektronikk

## Actinic BL TL-D(K) Secura

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	18 W
928019801003	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	15 W

### Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928048201003	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg
928019801003	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5

