



# Actinic BL PL-L Secura - compacto y aprobado por HACCP

## Actinic BL PL-L Secura

Con un espectro optimizado que coincide con la sensibilidad ocular de la mosca doméstica, las lámparas Actinic BL PL-L Secura son perfectas para atraer insectos. Con el formato de producto PL-L compacto en una variedad de potencias, son posibles nuevos diseños atractivos. Además, estas lámparas prácticamente no tienen salida UV-B, por lo que son perfectamente seguras. Además, cuentan con una funda especial "Secura" que mantiene todos los vidrios y componentes juntos en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que las astillas de vidrio caigan sobre las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y es por eso que cumple con los estrictos requerimientos HACCP. Es más, con el menor contenido de mercurio de la industria y al estar 100% libres de plomo, estas lámparas representan una muy buena opción ambiental.

### Beneficios

- Iguala a la perfección la sensibilidad de los ojos de las moscas, de modo que atrae más insectos
- Uso seguro
- Buena elección para el medio ambiente
- Otros diseños posibles
- Sin riesgo de partículas de vidrio

### Características

- Emite radiación UV-A de onda larga en el rango de 350-400 nm
- Relación UV-B/UV-A inferior al 0,1% (UV-B 280-315 nm)
- 100 % libre de plomo
- Bajo contenido de mercurio
- Formato de lámpara compacto
- Funda inastillable

# Actinic BL PL-L Secura

## Aplicaciones

- Trampas para insectos, mata insectos electrónico (Electronic Fly Killers, EFK)

## Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún impacto en su salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire las piezas, preferiblemente con guantes. Colóquelas en una bolsa de plástico sellada y llévela a las instalaciones de separación de residuos locales para su reciclaje. No utilice una aspiradora.

## Versions



XPPR XURPLL 0002

## Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 36W/10/4P	27 mm	40 mm	20.0 mm	404.2 mm	430.0 mm	436.6 mm
SECURA 1CT/25						

