



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – βελτιστοποιημένο για χρήση σε ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες

Με βελτιστοποιημένο φάσμα που αντιστοιχεί στην ευαισθησία των ματιών της μύγας, οι λαμπτήρες Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S και PL-L είναι ιδανικοί στο να προσελκύουν τα έντομα. Πρακτικά, έχουν μηδενικές εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B και, κατά συνέπεια, είναι απολύτως ασφαλείς. Επιπλέον, με την πλέον χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο στον τομέα και χωρίς να περιέχουν καθόλου μόλυβδο (100%), οι λαμπτήρες αυτοί αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική οικολογική επιλογή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας σχεδίων (ευθύγραμμο (T5, T8, T12), κυκλικό (TL-E) και μικρού μεγέθους (PL-S/PL-L)) και τιμών ισχύος σας επιτρέπει να υλοποιήσετε κάθε είδους σχεδίαση για τις ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες σας.

Οφέλη

.

Applications

.

Χαρακτηριστικά

.

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-Product photo



XPPR_XUBTL 10 G5




XPPR_XUVATL_0002-Product photo




Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Κωδικός χρώματος	10
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	39 W	0,43 A
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	15 W	0,40 A
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	6 W	0,16 A
95145827	Actinic BL TL 11W/10	11,5 W	0,400 A
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	7,1 W	0,145 A
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	15 W	0,34 A
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	18 W	0,36 A

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

