



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) – βελτιστοποιημένο για χρήση σε ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες

Actinic Μαύρου Φωτός

Με βελτιστοποιημένο φάσμα που αντιστοιχεί στην ευαισθησία των ματιών της μύγας, οι λαμπτήρες Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S και PL-L είναι ιδανικοί στο να προσελκύουν τα έντομα. Πρακτικά, έχουν μηδενικές εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B και, κατά συνέπεια, είναι απολύτως ασφαλείς. Επιπλέον, με την πλέον χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο στον τομέα και χωρίς να περιέχουν καθόλου μόλυβδο (100%), οι λαμπτήρες αυτοί αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική οικολογική επιλογή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας σχεδίων (ευθύγραμμο (T5, T8, T12), κυκλικό (TL-E) και μικρού μεγέθους (PL-S/PL-L)) και τιμών ισχύος σας επιτρέπει να υλοποιήσετε κάθε είδους σχεδίαση για τις ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες σας.

Οφέλη

- .

Χαρακτηριστικά

- .

Εφαρμογή

- .

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-
Product photo




XPPR XUBTL 10 G5




XPPR_XUVATL_0002-Product
photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic Μαύρου Φωτός

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ανάθεση χρωμάτων	Actinic
Κωδικός χρώματος	10

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	39 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/ 10X25BOX	0,40 A	15 W
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	0,16 A	6 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	11,5 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	0,145 A	7,1 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	18 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16

Actinic Μαύρου Φωτός

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

