

Actinique BL

XUVATLK



Lampe :

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Avantages

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- Design freedom

Applications

- Processus de photopolymérisation
- Reprographie
- Pièges à insectes

Versions



XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-Product photo



XPPR XUBTL 10 G5

Fonctions

- Émettent un rayonnement UV-A de grandes longueurs d'ondes dans la plage 350 - 400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inférieure à 0.1% (UV-B : 280 - 315 nm)
- Les lampes R (réflecteur) ont un réflecteur interne à 200°
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.




XPPR_XUVATL_0002-Product
photo




Actinic BL TL-D 15W/10
1SL/25

Schéma dimensionnel


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293 mm	302.5 mm



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37.25 mm	1'198.4 mm	1'205.4 mm	1'212.4 mm



Données techniques de l'éclairage

Code couleur	10
Désignation de la couleur	Actinic

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	G13
8711500951489	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	G5
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5
8711500951458	Actinic BL TL 11W/10	G5
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13
8711500710932	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
8711500263254	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Courant lampe (nom.)
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	39 W	0.43 A
8711500951489	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	15 W	0.40 A
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	6 W	0.16 A
8711500951458	Actinic BL TL 11W/10	11.5 W	0.400 A
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	7.1 W	0.145 A
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	36 W	0.865 A
8711500710932	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	15 W	0.34 A
8711500263254	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	18 W	0.36 A

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12
8711500951489	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	T16
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
8711500951458	Actinic BL TL 11W/10	T16
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
8711500710932	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
8711500263254	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13.0 mg
8711500951489	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	-
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4.4 mg
8711500951458	Actinic BL TL 11W/10	4.4 mg
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4.4 mg
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8.0 mg
8711500710932	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5.0 mg
8711500263254	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5.0 mg