

PHILIPS

Lighting



Lampe :

Actinique BL

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Avantages

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- Design freedom

Fonctions

- Emettent un rayonnement UV-A de grandes longueurs d'ondes dans la plage 350 – 400 nm
- Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0.1% (UV-B : 280 – 315 nm)
- Les lampes R (réflecteur) ont un réflecteur interne à 200°

Application

- Processus de photopolymerisation
- Reprographie
- Pièges à insectes

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Actinique BL

Versions



XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-
Product photo



XPPR_XUBTL 10 G5




XPPR_XUVATL_0002-Product
photo




Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

Actinique BL


Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293 mm	302.5 mm



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37.25 mm	1'198.4 mm	1'205.4 mm	1'212.4 mm

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur	Actinic
Code couleur	10

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5

Order Code	Full Product Name	Culot
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Fonctionnement et électricité

Actinique BL

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0.43 A	39 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/ 10X25BOX	0.40 A	15 W
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	0.16 A	6 W
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0.400 A	11.5 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	0.145 A	7.1 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0.865 A	36 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0.34 A	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0.36 A	18 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13.0 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4.4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4.4 mg

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4.4 mg
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8.0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5.0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5.0 mg



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2023, août 2 - Les données sont sujettes à changement