



Geoptimaliseerd voor insectenvallen

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Voordelen

- Past perfect bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in het gebruik
- Milieutechnisch goede keuze
- Ontwerpvrijheid

Kenmerken

- Stuurt langgolelige UV-A-straling uit in het bereik van 350 - 400 nm
- Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- R- (Reflector) lampen hebben een interne reflector van 200°

Toepassing

- Fotopolymerisatieprocessen
- Reprografie
- Insectenvallen

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Versions




XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-
Product photo




Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25


Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurcode	10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	G13
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	0,43 A	39 W
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	6 W
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8711500260260	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13,0 mg
8711500260390	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8711500260420	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
8727900860832	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg

