



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Med sin optimaliserte spektertilpasning etter husfluens øyefølsomhet virker Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S og PL-L-lyskildene svært tiltrekkende på insekter. De har ellers praktisk talt ingen UV-B-stråling, og er derfor helt trygge. Disse lyskildene er i tillegg et svært godt miljøalternativ, siden de har det laveste kvikksølvinnholdet i bransjen og er 100 % blyfrie. En rekke ulike formfaktorer (rett (T5, T8, T12), sirkulær (TL-E) og kompakt (PL-S/PL-L)) og wattstyrker er tilgjengelige for utforming av elektroniske fluefeller

Fordeler

- Perfekt tilpasset husfluens øyefølsomhet og tiltrekker seg dermed flere insekter
- Brukssikker
- Et miljøvennlig valg
- Designfrihet

Funksjoner

- Avgir langbølge UV-A-stråling i området 350–400 nm
- UV-B/UV-A-forhold på under 0,1 % (UV-B 280–315 nm)
- 100 % blyfri
- Lavt kvikksølvinnhold

Søknad

- Insektfeller, elektroniske insektfjernere (EFK-er)

Versions




XPPR_XUVATLRS_10_10-R_G13-
Product photo




XPPR_XUVATL_0002-Product
photo

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1 198,4 mm	1 205,4 mm	1 212,4 mm

Teknisk belysning

Fargebetegnelse	Actinic
Fargekode	10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	G13
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	0,43 A	39 W
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/ 10X25CC	0,145 A	7,1 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Effektforbruk
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	36 W
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	15 W
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	18 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13,0 mg
928001001030	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
928019701003	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
928048001003	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

