

LED Floodlight


BVPI50

Mounting Instructions

/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/Инструкция по монтажу/Инструкція з монтажу/Орнату
НУСҚАУЛЫҒЫ/

تعليمات التركيب

V1.0



Type / Tipe / Loại / رقم النوع / Тип / Τύπος	CCT (K)	Power(W)/Dayal/ Công suất/กำลังไฟฟ้า/ Мощность/Потужність/ الطاقة	LEDs	Lumen Output (lm)/Lumen keluaran/Quang thông (lm) /ꜱum/Световой поток /Өлшемдер/الابعاد /Жарык агыны/الاصالة طاقة	Dimension / Dimensi /Kích thước/ขนาด/طول /Размер/Розміри /Өлшемдер/الابعاد AxBxCxD (mm)	S.Cx (m ²)	Weight (kg)	Voltage/Tegangan /Điện áp/Вольтаж Напряжение /Напруга/Кернеу الجهد	Frequency /Frekuensi /Тần số /Күздігі/Частота /Кернеу/التردد	Surge rating				
BVPI50 LED10/WW PSU 10W SWB G4 YY	3000	10	15	940	104*99*23	0.005	0.18	220-240~	50/60Hz	1KV/2KV				
BVPI50 LED20/WW PSU 20W SWB G4 YY		20	36	1880	129*121*23	0.009	0.26							
BVPI50 LED30/WW PSU 30W SWB G4 YY		30	50	2820	181*143*23	0.013	0.44							
BVPI50 LED50/WW PSU 50W SWB G4 YY		50	70	4700	196*167*25	0.021	0.53							
BVPI50 LED70/WW PSU 70W SWB G4 YY		70	98	6580	249*217*26	0.034	0.91							
BVPI50 LED100/WW PSU 100W SWB G4 YY		100	140	9400	280*255*28	0.05	1.19							
BVPI50 LED150/WW PSU 150W SWB G4 YY		150	196	14100	356*310*28	0.076	1.9							
BVPI50 LED200/WW PSU 200W SWB G4 YY		200	280	18800	428*340*31	0.10	2.74							
BVPI50 LED10/XX PSU 10W SWB G4 YY		4000 6500	10	15	1000	104*99*23	0.005				0.18	220-240~	50/60Hz	1KV/2KV
BVPI50 LED20/XX PSU 20W SWB G4 YY			20	36	2000	129*121*23	0.009				0.26			
BVPI50 LED30/XX PSU 30W SWB G4 YY	30		50	3000	181*143*23	0.013	0.44							
BVPI50 LED50/XX PSU 50W SWB G4 YY	50		70	5000	196*167*25	0.021	0.53							
BVPI50 LED70/XX PSU 70W SWB G4 YY	70		98	7000	249*217*26	0.034	0.91							
BVPI50 LED100/XX PSU 100W SWB G4 YY	100		140	10000	280*255*28	0.05	1.19							
BVPI50 LED150/XX PSU 150W SWB G4 YY	150		196	15000	356*310*28	0.076	1.9							
BVPI50 LED200/XX PSU 200W SWB G4 YY	200		280	20000	428*340*31	0.10	2.74							

This product contains a light source of energy efficiency class: F

* XX represents NW /CW (4000K/6500K) YY denote the code of country, it could be MA or nil.

10W/20W/30W without clip
50W/70W/100W/150W/200W with clip

Type	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
a (mm)	35	56	100	100	130	160	220	290
b (mm)	5	5	6	8.5	8.5	8.5	10.5	10.5
c (mm)	5.5	5.5	6.5	9	9	9	9	11

IP65 Junction Box

Kotak Penghubung IP65

Min IP65 OR

The terminal block should be complying with EN60998-2-1/EN60998-2-2
Terminal blok harus sesuai dengan EN60998-2-1/EN60998-2-2

- Always use min IP65 or higher IP rated junction box/ connector for direct wiring connection with luminaire.
- The Luminaire should never be used in submerged wet conditions e.g. under water, soil, snow etc.
- The wiring connection should also never be used in submerged wet conditions e.g. water, soil, snow etc. OR use IP68 junction box.
- The warranty is void, in case any of the instructions / guidelines are not followed as per given mounting instruction. This product is not supplied with any junction box / connector.
- For further clarification, please contact the manufacturer.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

● Selalu gunakan kotak sambungan/konektor dengan nilai min IP65 atau IP yang lebih tinggi untuk sambungan kabel.
● Luminer tidak boleh digunakan dalam kondisi basah atau terendam, misal dibawah air, tanah, salju dll.
● Sambungan kabel juga tidak boleh digunakan dalam kondisibasah atau terendam, misal, air, tanah, salju dll. ATAU gunakan kotak sambungan IP68
● Garansi tidak berlaku jika pemasangan tidak mengikuti instruksi/panduan pemasangan.
● Produk ini tidak disertakan dengan kotak sambungan/konektor.
● Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi produsen.

Fasten the bolt
Torque : Nm Screw usage:2pcs

	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Torque(Nm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	17	17	17

0°~360°

no supplied with product

Install the luminaire according to the national regulation and make sure it will not fall off.

Type	Run Current (A) (@120V)	Start (Inrush) Current(A) I	Start Current Duration (us) T (@50% of Ipeak) (us)	* Touch current or protective conductor current (mA)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type B (pcs)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type C (pcs)
BVPI50 10W	<0.06	<2	30	<3	216	240
BVPI50 20W	<0.12	<2	30	<3	108	120
BVPI50 30W	<0.2	<3	30	<3	72	80
BVPI50 50W	<0.3	<5	30	<3	43	48
BVPI50 70W	<0.4	<8	30	<3	32	35
BVPI50 100W	<0.6	<8	30	<4	22	24
BVPI50 150W	<0.85	<10	30	<4	15	16
BVPI50 200W	<1.2	<10	30	<4	11	12

The leakage current * (touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.
* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Кебoчoрaн aрyс * (aрyс aвaл aтaс aнaтoр пeтлiндyг) дaрi cиpкyт лiстpик cыгaт бeгaнтyг кeпae кaбeл cуплa лiстpик cыпeрi тiнгaт, пaнжaн, кoнeкci янг мeмaдaи дaрi кaбeл cуплa лiстpик кe рyмaх лaмпa дaн тoпoлoги кoнeкci кaбeл дaрi рyмaх лaмпa кe cуплa cиpкyт лiстpик дaнтaрa кeдaн лaйн, *дaлaм бeрeпaсa кacac дaпaт мeгyсy кeпae кeбoчoрaн aрyс дaлaм тaнaх.

LED Floodlight

BVPI 50

Mounting Instructions

/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/Инструкция по монтажу/Инструкція з монтажу/Орнату нұсқаулығы/ تعليمات التركيب

V1.0

EN

Please read this manual carefully before using the product.

1. Do not switch on before complete installation.
2. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. The luminaire is complied with IEC 60598, AS/NZS 60598 compliant
For outdoor use applications: Amenity/Security/Landscape/Plaza square/Parking/Architectural lighting Suitable for general outdoor application, NOT recommended for very severe conditions (marine areas, beaches, deserts, industrial sites or any harsh environment) Recommended to use external surge protection device to protect the floodlight in high risk of surge area.
6. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.

ID

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

1. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
2. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti kelistrikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi listrik IEE atau regulasi nasional.
3. Kabel fleksibel eksternal atau kabel lumener ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka lumener akan rusak juga.
4. Bagian penghasil cahaya pada lumener ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan lumener harus diganti.
5. Untuk penggunaan luar ruangan, Memenuhi IEC 60598 / AS/NZS 60598 untuk penggunaan di luar ruangan
Aplikasi: Pencerahan pada amenity, keamanan, lanskap, alun-alun, parkir, arsitektur Cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan, tidak disarankan untuk kondisi yang sangat parah (wilayah laut, pantai, gurun, atau lingkungan yang keras lainnya) Disarankan untuk menggunakan perangkat pelindung lonjakan arus eksternal untuk melindungi lampu sorot pada risiko tinggi terhadap I
6. Lumener tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur, Chlorine, phthalates, dll..

VN

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
2. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
3. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
4. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
5. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
6. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

TH

โปรดอ่านหาความเข้าใจกับคู่มือก่อนการใช้สินค้า

1. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
2. ควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานสากล
3. หากสายไฟที่มาพร้อมโคมไฟชำรุด ไม่ควรซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
4. โคมไฟหากเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
5. โคมไฟรุ่นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
6. โคมไฟต้องไม่ถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกร่อน เช่น ก๊าซแอมโมเนีย คลอรีน หรือ ฟอสฟอรัส (สารเคมีผลิตภัณฑ์พลาสติก)

AR

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج

1. لا تشغل قبل الانتهاء من التركيب
2. والمتطلبات المحلية IEE يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقا
3. لا يمكن استبدال الكبل الخارجي المرن لهذا الفانوس. يجب إتلاف الفانوس في حالة تضرر الكبل
4. مصدر إضاءة الفانوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير الفانوس بالكامل
5. IEC 60598-1 الفانوس يتوافق مع
6. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكلور أو الكبريت أو الغلات و غيرها



EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Symbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ระบุไว้สินค้าชนิดนี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะพิษ การนำมารีไซเคิลคืออย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำรีไซเคิล ในการคืนสินค้าที่ใช้นี้แล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن للبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم "الإعادة والتجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن".

ชื่อสินค้า โคมไฟฟ้า อีโอดี(ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
รุ่น (ระบุที่บรรจุภัณฑ์และบนผลิตภัณฑ์)
ขนาด (ระบุที่บรรจุภัณฑ์ หรือ บนเอกสารแนะนำวิธีการติดตั้ง)
คำแนะนำ ทราบขนาด ประเภทหรือแบบซึ และวิธีการใช้งานก่อนทำการสั่งซื้อ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือติดต่อศูนย์บริการ
คำเตือน - ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยผู้ชำนาญก่อนเปิดใช้งาน
- ห้ามใช้งานร่วมกับตัวเครื่องเสียง/อิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามตัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ต้องใช้กับอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟแบบกันน้ำเข้า
- ห้ามใช้งานภายในอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี
- ต้องเลือกใช้งานตามคุณสมบัติของสินค้าชนิดนั้น
- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ขณะเปิดใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากชำรุดโปรดทิ้งอย่างเหมาะสม ห้ามทำการถอดซ่อม
วิธีเก็บรักษา เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิ 20-40 °C ไม่อับชื้น และพ้นจากมือเด็ก
วิธีการใช้ ใช้ตกดั่งเพื่อความสวยงามและให้ความแข็งแรง
ภายใต้การควบคุมคุณภาพของ SIGNIFY NETHERLANDS B.V.

แรงดันไฟฟ้า (ระบุที่บรรจุภัณฑ์) โวลต์(V)
กำลังไฟฟ้า (ระบุที่ผลิตภัณฑ์) วัตต์(W)
ขนาดบรรจุ : (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
วันที่ผลิต(MFG Date): (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ผลิตที่ (made in) : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท/แบบซึ: (ระบุที่บรรจุภัณฑ์)
ราคา: แสดง ณ. จุดขาย.....บาท
www.signify.com



2862477667



ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย
บริษัท ชิกนิไฟ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 176 ชั้น 26 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคชิกนิไฟ โทร 02 089 0066

EAC

Светильник. Страна производства (Made in) см. на упаковке: China/P.R.C - Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Турция, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Индия. Назначение: общее освещение. Мощность (W=Ватт), напряжение (V=Вольт), срок службы (h=часы), световой поток (lm=Люмен), частота переменного тока (Hz – Герц) - см. на упаковке/продукте. Правила эксплуатации, меры при обнаружении неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по экспл: philips.lighting.ru. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л по ГОСТ 23216. 4.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Не бросать. Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке. Изготовитель: "Сигнифай Неделендз Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ г.Эйндховен, Нидерланды. Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Сигнифай Евразия», Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, этаж 16. Тел. 8 10 800 7445 47 75. В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу. Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ или календарная неделя/год или ДД/ММ/ГГ

Світильник. Виготовлено в China/P.R.C- Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгія, Italy- Італія, Netherlands- Нідерланди, Finland- Фінляндія, Spain- Іспанія, Germany- Німеччина, Hungary- Угорщина, Australia- Австралія, Turkey- Туреччина, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Індій. Призначення: освітлення. Відомості про клас електробезпеки, напругу (V=Вольт), допустиму кількість і потужність ламп (W=Ватт), робочу частоту (Hz=Герц), струм (A=Ампер), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру Tc, температуру оточуючого середовища Ta і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції, на маркуванні продукту або на упаковці. Правила експлуатації, заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення. Див. керівництво з експл: philips.lighting.ru. Правила та умови транспортування і зберігання по ГОСТ 8045-82. Не кидати. Правила реалізації: товар не підлягає обов'язковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця. Умови утилізації дізнавайтесь в місцевих органах влади або у постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані відповідно до чинного законодавства. Термін гарантії(якщо є) див. на пакуванні. Виробник: Signify Netherlands B.V. (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди). Імпортёр: ТОВ «Сігніфай Україна», юридична та фактична адреса: вул. Миколи Грінченка, будинок № 4, корпус № 2, м. Київ, 03680, Україна. У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера. Дату виготовлення див. на виробі/упаковці. Термін придатності необмежений.

Тұрақты шырағдан, Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз China/P.R.C - Қытай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Түркия, USA/US- АҚШ, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Үндістан. Арналуы: жалпы жарықтандыру. Қуатын (W=Ватт), кернеуін (V=Вольт), қызмет ету мерзімін (h=сағат), жарық ағынын (lm=Люмен), цоколін – қаптамадан қараңыз. Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар: бөлшектемеңіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен ажырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: philips.lighting.ru. Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес. Тастамаңыз. Сату ережелері: тауар сертификатталған, сертификатты сатушыдан сұраңыз. Кәдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе жеткізушілерден біліңіз. Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз. Өндіруші: "Сигнифай Нидерланд Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ Эйндховен қ., Нидерланды. Ресей мен Кеден Одағының аумағында импорттаушы: «Сигнифай Евразия» ЖШҚ.

Мекенжайы: Ресей, 141402, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинградская к., 25 құрылыс, 16 қабат. Тел.: 8 10 800 7445 47 75. Дұрыс жұмыс істемеуіне жағдайда: бөлшектемеңіз, сатушыға хабарласыңыз. Дайындалған күні: нұсқаулықтан қараңыз.

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.