

GreenSpace Surface Downlight


Mounting Instruction Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Монтаждау жөніндегі нұсқаулық تعليمات التركيب


444100098871




Type Number Тип/Тип/Типі النوع	LEDs Светодиоды Світлодіоди Жарық диодтары	Power Мощность Потужність Қуаты	Voltage Напряжение Напруга Кернеуі	Frequency Частота Частота Жиілігі	kg
SM295C LED70	70	66W	220-240V	50/60 Hz	2.2
SM294C LED40	45	38W	220-240V	50/60 Hz	0.8
SM293C LED20	24	19W	220-240V	50/60 Hz	0.6
SM291C LED10	12	10W	220-240V	50/60 Hz	0.6

Dimension الأبعاد Габариты Габарити Габариттері	A (mm)	B (mm)
SM295C LED70	Φ200	239
SM294C LED40	Φ160	170
SM293C LED20	Φ160	135
SM291C LED10	Φ160	135



1	On the ceiling, Make three holes for M4(3x) Screws, make one hole for the Input wire, Min D40mm Проделать три отверстия на потолке для болтов M4 (3X), проделать одно отверстие для питающего электрического провода, обеспечив минимальный диаметр в 40мм Проробити три отвори на стелі для болтів M4 (3X), виконати один отвір для живильного електричного дроту, забезпечивши мінімальний діаметр в 40мм Бұрандаманы кіргізу үшін төбеге үш тесік бұрғылап тесу M4 (3X), 40 мм минималды диаметрді қамтамасыз ете отырып, қуат беруші электр сымна арналған бір тесік бұрғылап тесу على السقف قم بفتح ثلاث ثغوب للسمار M4(3x) و ثقب واحد لسلك الإدخال على الأقل قطر 40 ملم																
	<table> <tr> <th>Type</th><th>Тип/Тип/Типі</th><th>D (mm)</th></tr> <tr> <td>SM295C LED70</td><td></td><td>Φ146</td></tr> <tr> <td>SM294C LED40</td><td></td><td>Φ110</td></tr> <tr> <td>SM293C LED20</td><td></td><td>Φ110</td></tr> <tr> <td>SM291C LED10</td><td></td><td>Φ110</td></tr> </table>	Type	Тип/Тип/Типі	D (mm)	SM295C LED70		Φ146	SM294C LED40		Φ110	SM293C LED20		Φ110	SM291C LED10		Φ110	
Type	Тип/Тип/Типі	D (mm)															
SM295C LED70		Φ146															
SM294C LED40		Φ110															
SM293C LED20		Φ110															
SM291C LED10		Φ110															

2	Fix the Base on the ceiling with three Screws (not included) Then make the Luminaire safety rope Suspend The ceiling plate Зафиксировать основание на потолке при помощи трех болтов (не входят в комплект поставки) Зафіксувати основу на стелі за допомогою трьох болтів (не входять в комплект постачання) Үш бұрандаманың көмегімен төбеге табанын бекітіңіз (жеткізу жиынтығының құрамына кірмейді) ثبت القاعدة على السقف بالثلاث مسامير (غير متوفر) بعد ذلك قم بترك حبل الأمان للفايروس معلق	
---	---	--

Signify (China) Investment Co., Ltd.
Building No. 9, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, China
Postal code: 200233

Data subject to change without notice

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

3

Connect entry cable


Please connect the cable to the terminal box (IP20 or above) , then place the terminal box into the ceiling.

Подключить кабель к распределительной коробке (класс IP20 или выше), после чего закрепить распределительную коробку на потолке.

Підключити кабель до розподільної коробки (клас IP20 або вище), після чого закріпити розподільну коробку на стелі.

Кабельді бөліп тұратын қорапқа қосыңыз (IP20 немесе одан жоғары сынып), одан кейін бөліп тұратын қорапты төбеге бекітіңіз.

فضلا قم بتوصيل الكابل إلى الروزيتة (IP20 أو أعلى) بعد ذلك قم بوضع الروزيتة في السقف



4


Make the Luminaire towards the Base on 3 screws then rotate .

Установить светильник на основание на трех болтах и повернуть.

Встановити світильник на основу на трьох болтах і повернути.

Шамды қалаған жаққа бұрау болатынына көз жеткізу үшін

قم بتثبيت الفانوس نحو القاعدة على الثلاث مسامير ثم قم بتدويره



5


To make sure the Luminaire can rotated in right place

чтобы убедиться в том, что светильник можно повернуть в требуемое положение

щоб переконатися в тому, що світильник можна повернути в потрібне положення

Шамды табанына үш бұрандаманың көмегімен бекітіп, бұрау қажет

للتأكد من أن الفانوس باستطاعته الدوران في المكان الصحيح



Product Type Тип/Тип/Өнім түрі نوع المنتج	Inrush Current تدفق التيار Пусковой ток/Пусковой струм/Іске қосу тогы		Max. luminaire No. On MCB 16A Type B Макс. кол-во светильников на MCB 16A тип B Макс. кіл-ть світильників на MCB 16A тип B MCB 16A B типіне шамшырақтардың макс. саны أقصى عدد قواطع على MCB 16A النوع B	Inrush Current تدفق التيار Пусковой ток/Пусковой струм/Іске қосу тогы
	Ip(A) قوة التيار (أمبير) Ток электродинамической стойкости Струм електродинамічної стійкості Електродинамікалық тұрақтылық тогы	Twidth(us) Twidth(us) عرض الوقت (ميكرو ثانية)		
SM295C	25	202	24	
SM294C	4	50	24	
SM293C	11	28	15	
SM291C	11	3	30	

1. For Indoor use only. للإستخدام الداخلي فقط

Светильник предназначен для использования только в помещениях

Світильник призначений для використання тільки в приміщенні.

Тек ғимарат ішінде пайдаланыңыз.

2. Do not switch on before installation is complete.

لاتشغل قبل إتمام التثبيت

Не включать, до завершения установки

Не вмикаєти, до завершення установки

Орнату аяқталғанша қоспау

3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.

Светильник должен устанавливаться квалифицированным специалистом и подключаться в соответствии с

последними электротехническими стандартами IEE или национальными требованиями

Світильник повинен встановлювати кваліфікований фахівець і підключати відповідно до останніх електротехнічних стандартів IEE або національних вимог.

Шамды білікті электр маманы орнатып, ең соңғы IEE электр ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай бекітілуі қажет.

يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقاً لـ IEE والمتطلبات المحلية.

4. Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material or similar material under any circumstance.

Светильник не предназначен для покрытия термостойкими материалами или аналогичными материалами с подобными характеристиками.

Світильник не призначений для покриття термостійкими матеріалами або аналогічними матеріалами з подібними характеристиками.

Шамшырақ жылуға төзімді материалдармен немесе ұқсас сипаттамаларға ие ұқсас материалдармен қаптауға арналмаған.

الفانوس غير مناسب لتغطيته بعازل حراري أو مواد شبيهة تحت أي ظرف

5. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Внутренний гибкий кабель или шнур этого светильника не может быть заменен; если таковой поврежден, светильник следует уничтожить.

Внутрішній гнучкий кабель або шнур цього світильника не може бути замінений; якщо такий пошкоджений, світильник слід знищити.

Нақты шамшырақтың ішкі иілгіш тоқсымы немесе сымы ауыстырыла алмайды; егер ол зақымданған болса, шамшырақты жою қажет.

لا يمكن تغيير الكابل الخارجي أو القطب الخاص بالفانوس في حالة التلف يتم التغيير فقط من قبل المصنع أو وكيله للخدمات أو شخص مؤهل لتجانب المخاطر

6. In order to ensure optimum performance, please clean the product regularly (recommended twice a year). when cleaning the product,

please use soft cotton cloth only.

В соответствии с целью обеспечения оптимальной производительности, пожалуйста, проводите регулярную чистку устройства (дважды в год). Во время чистки

используйте только ткань с мягким хлопком.

Згідно із метою забезпечення оптимальної продуктивності, будь ласка, проводьте регулярне чищення пристрою (двічі на рік). Під час чищення використовуйте

тільки тканину з м'якою бавовною.

Оңтайлы үнемділікті қамтамасыз ету мақсатында құрылғыны тұрақты тазартып отыруды сұраймыз (жылына екі рет). Тазарту кезінде тек жұмсақ мақта

матаны пайдаланыңыз.

للتأكد من أداء مثالي يجب تنظيف المنتج بانتظام (ينصح بمرة كل السنة) وإستخدام قطعة قماش ناعمة فقط عند التنظيف

7. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Замену источника света, входящего в состав данного осветительного устройства, должен производить только изготовитель, его представитель службы сервиса или аналогичный

квалифицированный специалист. Заміну джерела світла, що входить до складу даного освітлювального пристрою, має виконувати лише виробник, його представник служби сервісу

або аналогічний кваліфікований фахівець. يجب تغيير مصدر الإضاءة فقط عن طريق الجهة المصنعة أو مقدم خدمات مؤهل

Нақты жарықтандыру құрылғысының құрамына кіретін жарық көзін ауыстыруды тек өндіруші, оның сервис қызметінің өкілі немесе ұқсас білікті маман іске асыруды тиіс.

8. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc., are present.

Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.

Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор, фталати

та ін.

يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفالات وغيرها

Шамшырақты құрамында күкірт, хлор, фталаттар және басқалар тәрізді қауіпті заттар бар химиялық агрессивті орталы жайларда пайдалануға немесе сақтауға болмайды



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GreenSpace Surface Downlight


Mounting Instruction Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Монтаждау жөніндегі нұсқаулық تعليمات التركيب


444100098861




Type Number Тип/Тип/Типі النوع	LEDs الليد Светодиоды Світлодіоди Жарық диодтары	Power الطاقة Мощность Потужність Қуаты	Voltage الجهد Напряжение Напруга Кернеуі	Frequency التردد Частота Частота Жиілігі	
SM295C LED70 WP	70	66W	220-240V	50/60 Hz	2.2
SM294C LED40 WP	74	36W	220-240V	50/60 Hz	0.8

Dimension الأبعاد Габариты Габарити Габариттері	A (mm)	B (mm)
SM295C LED70 WP	Φ200	239
SM294C LED40 WP	Φ200	239



1	On the ceiling, Make three holes for M4(3x) Screws, make one hole for the Input wire, Min D40mm Прodelать три отверстия на потолке для болтов M4 (3X), проделать одно отверстие для питающего электрического провода, обеспечив минимальный диаметр в 40мм Проробити три отвори на стелі для болтів M4 (3X), виконати один отвір для живильного електричного дроту, забезпечивши мінімальний діаметр в 40мм Бұрандаманы кіргізу үшін төбеге үш тесік бұрғылап тесу M4 (3X), 40 мм минималды диаметрді қамтамасыз ете отырып, қуат беруші электр сымна арналған бір тесік бұрғылап тесу على السقف، قم بفتح ثلاث ثغوب للسمار M4(3x) و ثقب واحد لسلك الإدخال على الأقل قطر 40 ملم	
Type	Тип/Тип/Типі	D (mm)
SM295C LED70 WP		Φ146
SM294C LED40 WP		Φ146

2	Fix the Base on the ceiling with three Screws (not included) Then make the Luminaire safety rope Suspend The ceiling plate Зафиксировать основание на потолке при помощи трех болтов (не входят в комплект поставки) Зафіксувати основу на стелі за допомогою трьох болтів (не входять в комплект постачання) Үш бұрандаманың көмегімен төбеге табанын бекітіңіз (жеткізу жиынтығының құрамына кірмейді) ثبت القاعدة على السقف بالثلاث مسامير (غير متوفر) بعد ذلك قم بترك حبل الأمان للфанوس معلق	
----------	--	--

3

Connect entry cable


Please connect the cable to the terminal box (IP65 or above) , then place the terminal box into the ceiling.

Подключить кабель к распределительной коробке (класс IP65 или выше), после чего закрепить распределительную коробку на потолке.

Підключити кабель до розподільної коробки (клас IP65 або вище), після чого закріпити розподільну коробку на стелі.

Кабельді бөліп тұратын қорапқа қосыңыз (IP65 немесе одан жоғары сынып), одан кейін бөліп тұратын қорапты төбеге бекітіңіз.

فضلا قم بتوصيل الكابل إلى الروزيتة (IP65 أو أعلى) بعد ذلك قم بوضع الروزيتة في السقف



4


Make the Luminaire towards the Base on 3 screws then rotate .

Установить светильник на основание на трех болтах и повернуть.

Встановити світильник на основу на трьох болтах і повернути.

Шамды қалаған жаққа бұрауға болатынына көз жеткізу үшін

قم بتثبيت الفانوس نحو القاعدة على الثلاث مسامير ثم قم بتدويره



5


To make sure the Luminaire can rotated in right place

чтобы убедиться в том, что светильник можно повернуть в требуемое положение

щоб переконатися в тому, що світильник можна повернути в потрібне положення

Шамды табанына үш бұрадаманың көмегімен бекітіп, бұрау қажет

للتأكد من أن الفانوس باستطاعته الدوران في المكان الصحيح



Product Type Тип/Тип/Өнім түрі نوع المنتج	Inrush Current Пусковой ток/Пусковой ток/Іске қосу тогы تدفق التيار		Max. luminaire No. On MCB 16A Type B Макс. кол-во светильников на MCB 16A тип B Макс. кіл-ть світильників на MCB 16A тип B MCB 16A B типіне шамшырақтардың макс. саны أقصى عدد قواطع على MCB 16A النوع B	Inrush Current Пусковой ток/Пусковой ток/Іске қосу тогы تدفق التيار
	Ip(A) Ток электродинамической стойкости Струм електродинамічної стійкості Електродинамікалық тұрақтылық тогы قمة التيار (أمبير)	Twid(us) Twid(us) عرض الوقت (ميكرو ثانية)		
SM295C WP	25	202	24	
SM294C WP	25	202	24	

1. For Indoor use only. للإستخدام الداخلي فقط

Светильник предназначен для использования только в помещениях

Світильник призначений для використання тільки в приміщенні.

Тек ғимарат ішінде пайдаланыңыз.

2. Do not switch on before installation is complete. لاتشغل قبل إتمام التثبيت

Не включать, до завершения установки

Не вмикати, до завершення установки

Орнату аяқталғанша қоспау

3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.

Светильник должен устанавливаться квалифицированным специалистом и подключаться в соответствии с

последними электротехническими стандартами IEE или национальными требованиями

Світильник повинен встановлювати кваліфікований фахівець і підключати відповідно до останніх електротехнічних стандартів IEE або національних вимог.

Шамды білікті электр маманы орнатып, ең соңғы IEE электр ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай бекітілуі қажет.

يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقا لـ IEE والمتطلبات المحلية.



4. Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material or similar material under any circumstance.

Светильник не предназначен для покрытия термостойкими материалами или аналогичными материалами с подобными характеристиками.

Світильник не призначений для покриття термостійкими матеріалами або аналогічними матеріалами з подібними характеристиками.

Шамшырақ жылға төзімді материалдармен немесе ұқсас сипаттамаларға ие ұқсас материалдармен қаптауға арналмаған.

الفانوس غير مناسب لتغطيته بعازل حراري أو مواد شبيه تحت أي ظرف

5. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Внутренний гибкий кабель или шнур этого светильника не может быть заменен; если таковой поврежден, светильник следует уничтожить.

Внутрішній гнучкий кабель або шнур цього світильника не може бути замінений; якщо такий пошкоджений, світильник слід знищити.

Нақты шамшырақтың ішкі иілгіш тоқсымы немесе сымы ауыстырыла алмайды; егер ол зақымданған болса, шамшырақты жою қажет.

لا يمكن تغيير الكابل الخارجي أو القطب الخاص بالفانوس في حالة التلف يتم التغيير فقط من قبل المصنع أو وكيله للخدمات أو شخص مؤهل لتجنب المخاطر

6. In order to ensure optimum performance, please clean the product regularly (recommended twice a year). when cleaning the product,

please use soft cotton cloth only.

В соответствии с целью обеспечения оптимальной производительности, пожалуйста, проводите регулярную чистку устройства (дважды в год). Во время чистки

используйте только ткань с мягким хлопком.

Згідно із метою забезпечення оптимальної продуктивності, будь ласка, проводьте регулярне чищення пристрою (двічі на рік). Під час чищення використовуйте

тільки тканину з м'якою бавовною.

Оңтайлы үнемділікті қамтамасыз ету мақсатында құрылғыны тұрақты тазартып отыруды сұраймыз (жылына екі рет). Тазарту кезінде тек жұмсақ мақта

матаны пайдаланыңыз.

للتأكد من أداء مثالي يجب تنظيف المنتج بانتظام (ينصح مرتين خلا السنة) وإستخدام قطعة قماش ناعمة فقط عند التنظيف

7. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Замену источника света, входящего в состав данного осветительного устройства, должен производить только изготовитель, его представитель службы сервиса или аналогичный

квалифицированный специалист.

يجب تغيير مصدر الإضاءة فقط عن طريق الجهة المصنعة أو مقدم خدمات مؤهل

Заміну джерела світла , що входить до складу даного освітлювального пристрою, має виконувати лише виробник, його представник служби сервісу або аналогічний кваліфікований фахівець.

Нақты жарықтандыру құрылғысының құрамына кіретін жарық көзін ауыстыруды тек өндіруші, оның сервис қызметінің өкілі немесе ұқсас білікті маман іске асыруы тиіс.

8. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc. are present.

Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.

Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор,

фталаты та ін.

يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطيرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفثالات و غيرها

Шамшырақты құрамында күкірт, хлор, фталаттар және басқалар тәрізді қауіпті заттар бар химиялық агрессивті орталы жайларда пайдалануға немесе сақтауға болмайды



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GreenSpace Surface Downlight/LED明装筒

Mounting instruction/ 安装说明

4441 000 98611

GB

7000

IEC


EN60598

IP65

t_a 40°C

Type Number 产品型号	LEDs 颗粒数	Power 功率	Voltage 电压	Frequency 频率	
SM295C LED68 WP	70	66W	220-240V	50/60 Hz	2.2
SM294C LED40 WP	74	36W	220-240V	50/60 Hz	2.2

Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
SM295C LED68 WP	Φ200	233
SM294C LED40 WP	Φ200	233



1

On the ceiling, Make three holes for M4(3x) Screws, make one hole for the Input wire, Min D40mm
在天花板上开3个孔用于安装M4螺钉,出线孔尺寸大于40mm

灯具型号Type	D (mm)
SM295C LED68 WP	Φ146
SM294C LED40 WP	Φ146

2

Fix the Base on the ceiling with three Screws (not included)
Then make the Luminaire safety rope Suspend The ceiling plate
用螺钉将地盘固定在天花板上（螺钉另购）
将灯具上的安全绳挂到地盘上

3

Connect entry cable

连接电源线

Please connect the cable to the terminal box (IP65 or above), then place the terminal box into the ceiling.


请使用IP65以上的接线盒, 接线完成后将接线盒放置到天花内, 不提供接线盒。

L → 棕色 (Brown)

 → 黄绿色 (Yellow Green)


N → 蓝色 (Blue)

Remark: Terminal box is not provided. 注意: 接线盒不在此灯具内。



4


Make the Luminaire towards the Base on 3 screws then rotate.
将灯具安装到地盘上, 并逆时针旋转




5

To make sure the Luminaire can rotated in right place
请确保灯具旋转到位

≧Click ≦



Inrush
Current



	SM295C WP	SM294C WP		
Ipeak (A)	25	25		
Twidth (μs)	202	202		
MCB	Max. Luminaire No. per MCB			
Type B 16A	24	24		



- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
灯具应由有资格的电工安装, 接线要符合IEE 电气标准或国家标准。
- The luminaire is complied to IEC 60598-1 ed.8 or GB 7000.1-2007.
此灯具是依据IEC60598-1 ed.8 或国标GB 7000.1-2007所制造。
- Do not switch on before complete installation.
接线过程中, 切勿通电。
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
灯具中光源不可更换; 当灯具寿命终结时, 请更换整个灯具。
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard.
如果此灯具外部软电缆或软线发生损坏, 该线要由制造商或其服务代理商或一个有资格的人更换, 以避免发生危险。

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

GreenSpace Surface Downlight/LED明装筒灯


Mounting instruction/ 安装说明

4441 000 98702

	GB 7000	IEC EN60598	IP20					$t_{a40}^{\circ}\text{C}$		
--	-------------------	-----------------------	-------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Type Number 产品型号	LEDs 颗粒数	Power 功率	Voltage 电压	Frequency 频率	
SM295C LED68	70	66W	220-240V	50/60 Hz	2.2
SM294C LED40	45	38W	220-240V	50/60 Hz	0.8
SM293C LED20	24	19W	220-240V	50/60 Hz	0.6
SM291C LED10	12	10W	220-240V	50/60 Hz	0.6

Dimension 灯具尺寸	A (mm)	B (mm)
SM295C LED68	Φ200	233
SM294C LED40	Φ160	170
SM293C LED20	Φ160	135
SM291C LED10	Φ160	135




1

On the ceiling, Make three holes for M4(3x) Screws, make one hole for the Input wire, Min D40mm

在天花板上开3个孔用于安装M4螺钉, 出线孔尺寸大于40mm

灯具型号Type	D (mm)
SM295C LED68	Φ146
SM294C LED40	Φ110
SM293C LED20	Φ110
SM291C LED10	Φ110

The diagram illustrates the ceiling installation layout. It features a central circle representing the input hole, with a dimension line labeled 'D' indicating its diameter. Surrounding this is a larger circle. Three M4 screws are positioned at 120-degree intervals, marked by dashed lines and labeled 'M4 (3x)'. The outer circle has a diameter of 146mm, indicated by a dimension line labeled 'Φ146'.

2	Fix the Base on the ceiling with three Screws (not included) Then make the Luminaire safety rope Suspend The ceiling plate 用螺钉将地盘固定在天花板上（螺钉另购） 将灯具上的安全绳挂到地盘上
	




3

Connect entry cable

连接电源线

Please connect the cable to the terminal box (IP20 or above) , then place the terminal box into the ceilin

请使用 IP20 以上的接线盒, 接线完成后将接线盒放置到天花内, 不提供接线盒。




Remark: Terminal box is not provided by philips. 注意: 接线盒不在此灯具内。

4

Make the Luminaire towards the Base on 3 screws then rotate .

将灯具安装到地盘上, 并逆时针旋转




5


To make sure the Luminaire can rotated in right place

请确保灯具旋转到位

Click



Inrush Current



	SM295C	SM294C	SM293C	SM291C
Ipeak (A)	25	4	11	11
Twidth (μs)	202	50	28	3
MCB	Max. Luminaire No. per MCB			
Type B 16A	24	24	15	30



- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
灯具应由有资格的电工安装, 接线要符合 IEE 电气标准或国家标准。
- The luminaire is complied to IEC 60598-1 ed.9 or GB 7000.1-2015.
此灯具是依据 IEC60598-1 ed.9 或国标 GB 7000.1-2015 所制造。
- Do not switch on before complete installation.
接线过程中, 切勿通电。
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
灯具中光源不可更换; 当灯具寿命终结时, 请更换整个灯具。
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazard.
如果此灯具外部软电缆或软线发生损坏, 该线要由制造商或其服务代理商或一个有资格的人更换, 以避免发生危险。
- The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质, 例如硫化物, 卤化物, 邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.