





GreenUp Accent 射灯

RS318B

Mounting instructions/ 安装说明书



| Type Number<br>产品型号 | Cut Out<br>开孔尺寸 | Lum. Power<br>整灯功率 | Power Factor<br>功率因数 | Current<br>电流 | Voltage<br>电压 | Frequency<br>频率 |       |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| RS318B P7 PSD       | D75-78          | 7W                 | 0.85                 | 0.037A        | 220-240V      | 50/60Hz         | 0.375 |
| RS318B P9 PSD       | D75-78          | 9W                 | 0.9                  | 0.045A        | 220-240V      | 50/60Hz         | 0.375 |
| RS318B P11 PSD      | D75-78          | 11W                | 0.9                  | 0.056A        | 220-240V      | 50/60Hz         | 0.375 |
| RS318B P9 PSR       | D75-78          | 9W                 | 0.9                  | 0.045A        | 220-240V      | 50/60Hz         | 0.405 |
| RS318B P11 PSR      | D75-78          | 11W                | 0.9                  | 0.056A        | 220-240V      | 50/60Hz         | 0.405 |



Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.  
Address: 2F Building I, No. 2555 Hechuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China


Product Code: 200233  
制造商: 昕诺飞灯具(上海)有限公司  
地址: 上海市闵行区合川路2555号1幢二楼  
邮编: 200233

Data subject to change without notice

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.


2.3



2.4

DALI调光器; 亮度0%-100%


Connect DALI cable  
DALI调光接线方式  
For PSD Series only  
此功能仅用于PSD系列




2.5

1-10V调光器; 亮度0%-100%

Connect 1-10V cable  
1-10V调光接线方式  
For PSR Series only  
此功能仅用于PSR系列









2.6



3

3.1





| Type Number<br>产品型号 | Cut Out<br>开孔尺寸 | E<br>Ceiling<br>thickness | Ipeak<br>(A) | Duration<br>( $\mu$ s) | Touch<br>current (mA) | MCB Type<br>B 16A |
|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| RS318B P7           | D75-78          | 1-15                      | 0.037        | 30                     | 0.7                   | 340               |
| RS318B P9           | D75-78          | 1-15                      | 0.045        | 30                     | 0.7                   | 272               |
| RS318B P11          | D75-78          | 1-15                      | 0.056        | 30                     | 0.7                   | 194               |

- !
1. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
  2. 此灯具不适合被隔热衬垫或类似材料覆盖。
  3. 接线过程中，切勿通电。
  4. 本灯具内的光源及/或控制装置只能由制造商或其服务代理或类似资格的人更换。
  5. 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
  6. 本灯具仅限室内使用。
  7. 本产品防护等级为IP20，不能防止进水，强烈建议安装本产品前对使用环境的适应性进行检查评估。
  8. 一旦有进水，产品可能会发生电气故障或安全事故，飞利浦/昕诺飞对此不承担质保责任。
  9. 灯具的安装位置应使其不会长时间在小于1.3m的距离被盯着看。
  10. 由不当使用或自行更改产品结构而导致的损坏，生产商不承担责任。
  11. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理或有类似资格的人更换，以避免发生危险。