


GreenUp Accent 射灯


RS318B

Mounting instructions/ 安装说明书




Type Number 产品型号	Cut Out 开孔尺寸	Lum. Power 整灯功率	Power Factor 功率因数	Current 电流	Voltage 电压	Frequency 频率	
RS318B P5	D75-78	5W	0.9	0.025A	220-240V	50/60Hz	0.335
RS318B P7	D75-78	7W	0.9	0.035A	220-240V	50/60Hz	0.335
RS318B P9	D75-78	9W	0.9	0.045A	220-240V	50/60Hz	0.335
RS318B P12	D75-78	12W	0.9	0.06A	220-240V	50/60Hz	0.335

I




Type Number 产品型号	Cut Out 开孔尺寸	A (mm)	B (mm)
RS318B P5	D75-78	85	93
RS318B P7	D75-78	85	93
RS318B P9	D75-78	85	93
RS318B P12	D75-78	85	93

2 2.1



2.2



Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building I, No. 2555 Hechuan Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China


Postalcode: 200233
所诺飞灯具(上海)有限公司
地址: 上海市闵行区合川路2555号1幢二楼
邮编: 200233

Data subject to change without notice


PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.


2.3




3 3.1




3.2





4




5



OK!





Type Number 产品型号	Cut Out 开孔尺寸	E Ceiling thickness	Ipeak (A)	Duration (μs)	Touch current (mA)	MCB Type B 16A
RS318B P5	D75-78	1-15	0.025	30	0.7	438
RS318B P7	D75-78	1-15	0.035	30	0.7	340
RS318B P9	D75-78	1-15	0.045	30	0.7	272
RS318B P12	D75-78	1-15	0.060	30	0.7	194

- 
1. 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。

2. 此灯具不适合被隔热衬垫或类似材料覆盖

3. 接线过程中，切勿通电。

4. 本灯具内的光源及/或控制装置只能由制造商或其服务代理或类似资格的人更换。

5. 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

6. 本灯具仅限室内使用。

7. 本产品防护等级为IP20，不能防止进水，强烈建议安装本产品前对使用环境的适应性进行检查评估。

8. 一旦有进水，产品可能会发生电气故障或安全事故，飞利浦/昕诺飞对此不承担质保责任。

9. 严禁热插拔，带电操作，请勿触摸光源或发热部位等。

10. 灯具的安装位置应使其不会长时间在小于1.3m的距离被盯着看。

11. 由不当使用或自行更改产品结构而导致的损坏，生产商不承担责任。

12. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。