


PHILIPS

Ledinaire
batten

BN021C



BN021Z C600 (60cm plug-to-plug) connection cable available for ordering (optional).
Ordering Info:
12NC. 911401846482
EOC. 871951452854399



IEC
60598



220V
240V

50Hz
60Hz







IP20

L65 B50
50k hrs





		System lumen (lm)	CCT (K)	Energy efficiency class of light source	Length(mm)	P(W)	
BN021C LED10S/840 L600 CFW	•	1000	4000	D	586	10	0.09
BN021C LED20S/840 L1200 CFW	•	2000	4000	D	1186	20	0.17




- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- LED board & LED driver are not serviceable and not replaceable.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as sulphur, chlorine, phthalates, etc. are present.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.





ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES



1




Type	L600	L1200
D/mm	350-450	700-850



2

3

Inrush current



LED10S LED20S Electrical characteristics

	LED10S	LED20S
I _{max} (A)	9	14.3
T _{ref} (μS)	1	1
MCB	Luminaire Max	
B-10A	10	10
B-16A	10	10
C-10A	10	10
C-16A	10	10

4

© 01/2024 Signify Holding.

All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify Holding.
The Netherlands

UA: Світильник. Призначення: освітлення. Напруга (V = Вольт), потужність (W = Ватт), термін служби (h , hrs , = години, $year$ (s) = роки), світловий потік (lm , $lumen$ = люмен), інші тех. характеристики - див. на упаковці та в інструкції. Тип джерела світла вказаний на упаковці або на корпусі світильника. Не містить ртуті та інших шкідливих речовин. Не вимагає спеціальної утилізації.

Зберігати в сухому прохолодному місці. Не кидати. Не навантажувати. Не розбивати. Допускається транспортування в заводській упаковці усіма видами транспорту за умови захисту від механічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів. Установка світильника повинна проводитися кваліфікованим електриком відповідно до інструкції з експлуатації, що в коробці. Дата виготовлення вказана на корпусі світильника у наступному форматі: «XXXXYY» - де XXXX - цифри року, YY - номер тижня, або таблицею, де XX - останні цифри року поточного десятиліття, а комбінація закреслених цифр - номер тижня. Гарантія: 3 років. Зроблено в Китаї.

Виробник: Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди. Імпортёр: ТОВ «Сігніфай Україна», Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30, літ. А. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів. Декларацію запитуйте у продавця.

KZ: Шам. Қолдану: жалпы жарықтандыру. Кернеу (V =Вольт), қуат (W =Ватт), Жарық ағыны (lm , $lumen$ =Люмен), Қақпақ, қызмет ету мерзімі (h =сағат немесе $year$ (s)=жыл), айнымалы ток жиілігі (Hz - Герц)- қаптаманы/өнімді қараңыз. Орнату алдында қуатты өшіріп, орнату және бөлшектеу нұсқауларын орындаңыз. Бұзылған жағдайда: бөлшектемеңіз, орнату және бөлшектеу нұсқауларын қараңыз немесе сатушыға хабарласыңыз. Механикалық факторлардың әсері бойынша тасымалдау шарттары ГОСТ 23216 бойынша L тобы болып табылады. Шамдарды сақтау шарттары ГОСТ 15150 бойынша 2 сақтау шарты тобына сәйкес болуы керек. Жою жағдайларын жергілікті билік органдарымен немесе жеткізушімен тексеріңіз. Өндірілген күні қаптамада көрсетілген. Өндіруші: «Сигнифай Неделендз Б.В.», Хай Тек Кампус 48, 5656 AE, Эйндховен қ., Нидерланды. Импортеруші: «Signify Kazakhstan» ЖШС, Алматы қ., көш. Манаса 32А, БС SAT, кеңсе 504А. тел.: +7 (727) 323 1555. Қазақстан Республикасының аумағына импортерушылардың толық тізімін мына сілтемеден қараңыз: <https://www.lighting.philips.kz/where-to-buy>. Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Signify Kazakhstan» ЖШС, Алматы қ., Манас көшесі 32А, SAT бизнес орталығы, 504А кеңсе, e-mail: support.ucca@signify.com. Өнім сертификатталған. Кепілдік: 3 жыл. Қытайда жасалған.

RU: Светильник. Назначение: общее освещение. Мощность (W =Ватт), напряжение (V =Вольт), срок службы (h =часы), световой поток (lm =Люмен), частота переменного тока (Hz – Герц)- см. на упаковке/продукте. Перед установкой отключить питание и действовать согласно инструкции по монтажу и демонтажу. В случае неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа или обратиться к продавцу. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л по ГОСТ 23216. Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Дату производства указана на упаковке. Изготовитель: "Сигнифай Неделендз Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 AE г.Эйндховен, Нидерланды. Импортер: ТОО «Сигнифай Казахстан», г.Алматы, ул. Манаса 32А, БЦ SAT, офис 504А. тел.:+7 (727) 323 1555. Полный список импортеров на территорию РК смотрите по ссылке: <https://www.lighting.philips.kz/where-to-buy>. Организация, уполномоченная на прием жалоб от потребителей: ТОО «Сигнифай Казахстан», г. Алматы, ул.Манаса 32А, БЦ SAT, офис 504А, e-mail: support.ucca@signify.com. Товар сертифицирован. Гарантия: 3 года. Сделано в Китае.