


Product Type	Run Current (A)		Start (Inrush) Current(A) /peak (A)		Start Current Duration (us) /T (@50% of Ipeak) (us)		* Touch current or protective conductor current (mA)		Maximum Number of Luminaires on MCB 16A Type B (pcs)		Maximum Number of Luminaires on MCB 16A Type C (pcs)	
	120V	277V	120V	277V	120V	277V	120V	277V	120V	277V	120V	277V
	0.34	0.15	4	12.6	30	30	<0.7	<0.7	50	25	50	25
VW59L59 LA	0.34	0.15	4	12.6	30	30	<0.7	<0.7	50	25	50	25
VW60L60 LA	0.34	0.15	4	12.6	30	30	<0.7	<0.7	50	25	50	25

Corrente de fuga* (corrente de contacto ou corrente do condutor de protección) do circuito eléctrico pode variar de acordo con os cabos eléctricos de alimentación usados assim como sua clasificación e comprimento, conexión adecuada dos cabos de alimentación á luminaria e a topología de conexión dos cabos eléctricos das luminarias a rede eléctrica, entre outras condicións da instalación.

* En alguns casos, referido como corrente de fuga a terra.

La corriente de fuga*(corriente de contacto o corriente del conductor de protección) del circuito eléctrico puede depender en gran medida del suministro eléctrico cables utilizados así como su clasificación y longitud, la conexión adecuada de los cables de suministro eléctrico a las luminarias y la topología de conexión de cableado de luminarias al circuito eléctrico de suministro, entre otras condiciones del sitio.

* En algunos casos se conoce como corriente de fuga de tierra.



B Instalação em forro de gesso (PCV) / Instalación en Drywall (PCV)

Tamanho do corte /Tamaño de corte
W59L59: 580x580mm(+/-2mm)
W60L60: 580x580mm(+/-2mm)

Espessura do forro / Espesor del techo : 8mm-16mm

os 4 cliques não estão incluídos no pacote, podem ser pedidos por 12NC 911401804684
separados los 4 clips no están incluidos en el paquete, se pueden pedir por separado 12NC 911401804684

C Montagem suspensa (SUS) / Montaje suspendido (SUS)

O kit de suspensão não está incluído na embalagem.
Pode ser adquirido separadamente pelo 12NC:911401866982
El kit de suspensión no está incluído en el empaque.
Se puede ordenar por separado 12NC: 911401866982

Tamanho/Tamaño	L * W
W60L60	570*360
W59L59	570*360

D Cabo de segurança / Cadena de seguridad

O cabo de segurança não está incluído na embalagem e pode ser comprado separadamente. Para este tipo de montagem recomenda-se o uso de cabo de segurança 12NC: 911401867082.
La cadena de seguridad no está incluída en el empaque y debe comprarse por separado. Para ese tipo de montaje se debe instalar una cadena de seguridad.12NC: 911401867082.

Por favor, leia atentamente este manual antes de usar o produto.

1. Apenas para uso interno.
2. Não ligue antes de concluir a instalação.
3. A luminária deve ser instalada por um electricista qualificado e conectada de acordo com os regulamentos elétricos da IEE ou requisitos nacionais.
4. O cabo flexível externo ou cabo de alimentação desta luminária não pode ser substituído; se o cabo de alimentação estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
5. A luminária não deve ser coberta com isolamento térmico ou material similar sob nenhuma circunstância.
6. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
7. A luminária está em conformidade com a norma IEC 60598.
8. A luminária não deve ser usada ou armazenada em um ambiente corrosivo onde existam materiais perigosos, como enxofre, cloro, talatos, etc.
9. Luminária não recomendada para instalação em ambientes que possuam outros equipamentos eletro eletrônicos sensíveis



Por favor lea este manual detenidamente antes de usar el producto.

1. Para uso solo en interiores.
2. No encienda antes de completar la instalación.
3. La luminaria debe ser instalada por un electricista calificado y cableada de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o los requisitos nacionales.
4. El cable o cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria debe ser destruída.
5. La luminaria no debe cubrirse con aislamiento térmico o material similar bajo ninguna circunstancia.
6. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanza su vida útil, toda la luminaria debe ser reemplazada.
7. La luminaria se cumple con el estándar IEC 60598.
8. La luminaria no debe usarse ni almacenarse en un ambiente corrosivo donde haya materiales peligrosos como azufre, cloro, talatos, etc.
9. Luminaria no recomendada para su instalación en entornos con otros equipos eléctricos y electrónicos sensibles

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o produto usado, use o sistema de coleta seletiva local ou entre em contato com o distribuidor onde o produto foi comprado. Eles podem descartar e reciclar este produto para um gerenciamento ambiental seguro.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos. Para prevenir posibles daños al medioambiente o a la salud humana causados por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice la devolución y/o la recolección con los sistemas locales o póngase en contacto con el distribuidor donde se compró el producto. Ellos pueden desechar y reciclar este producto para un manejo ambiental seguro.

Importa y comercializa:
Signify Argentina S.A.
Dr. Nicolas Repetto 3656 - 4° piso;
Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
Argentina, B1636CTL

Importado y distribuido por:
Signify Perú S.A.
Av. Larco 1301 - Piso 4, Miraflores.
Lima 18 RUC 20600422481

Importado y distribuido por:
Signify Chilena S.A. Av
El Bosque Norte 0211, piso 8,
oficina 802, Las Condes, Santiago –
Chile

Signify México S.A. De C.V.
Av. La Palma No. 6
Colonia La Herradura
Huixquilucan, Estado de México, México
C.P.: 52784 R.F.C. PME-620620-E84
www.signify.com/es-mx

Signify Colombiana SaS
Calle 93 No 11A - 11 Piso 7, Bogotá
Colombia
www.signify.com/es-co

Signify Caribbean Inc.
Business Park Torre V (Piso 8),
Costa del Este Panamá
(P.O Box 0823-04525)
Rep. de Panamá
www.signify.com/es-ce

Signify Iluminação Brasil Ltda.
Rua Zoroastro Henrique Amorim, 385
Varginha, MG - Brasil - CEP 37066-415
CNPJ: 22.555.787/0003-52
Telephone: 0800 979 19 25
www.signify.com/pt-br

