


SmartBright Direct lit Panel



RC048B+

Mounting Instruction/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/تعليمات التركيب

V1.0



Product Type	Power	Lumen Output	Energy efficiency class	CCT	kg
RC048B+ LED34S/865 PSU W60L60 G2	26.5W	3500lm	I	840 : 4000 K 865 : 6500 K	1.30
RC048B+ LED34S/865 PSU W30L120 G2	26.5W	3500lm			1.50
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2	31.5W	4100lm			1.30
RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 G2	31.5W	4100lm			1.50
RC048B+ LED60S/865 PSU W60L120 G2	31.5W	4100lm			1.30
RC048B+ LED41S/865 PSU W603L603 G2	31.5W	4100lm			1.50
RC048B+ LED60S/865 PSU W603L1210 G2	46W	6000lm			3.20

	Unit:mm <table><tr><th></th><th>L</th><th>W</th><th>H</th></tr><tr><td>W60L60</td><td>595</td><td>595</td><td>34</td></tr><tr><td>W30L120</td><td>1195</td><td>295</td><td>34</td></tr><tr><td>W60L120</td><td>1195</td><td>595</td><td>34</td></tr><tr><td>W603L603</td><td>603</td><td>603</td><td>35</td></tr><tr><td>W603L1210</td><td>1210</td><td>603</td><td>35</td></tr></table>		L	W	H	W60L60	595	595	34	W30L120	1195	295	34	W60L120	1195	595	34	W603L603	603	603	35	W603L1210	1210	603	35	Wiring Method/Metode pemasangan kabelUnit : mm  N: Blue/BiruL:Brown/Coklat Please use IP20 or higher terminal box (Dimen sion should be 10x20x25 or higher.) It is not included in package. Mohon gunakan kotak terminal dengan IP20 atau lebih tinggi (dimensi harus 10x20x25 atau lebih besar) tidak termasuk dalam kemasan
	L	W	H																							
W60L60	595	595	34																							
W30L120	1195	295	34																							
W60L120	1195	595	34																							
W603L603	603	603	35																							
W603L1210	1210	603	35																							

VPC visible profile ceiling	SP suspended	SM surface mounted	PCV plaster ceiling
------------------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------


Plaster ceiling set 911401824580 RC048Z SMB-PLC	Suspension set 911401824680 RC048Z SME-2	Surface mounted set 911401867182:Panel SMB W60L60 H7 911401867282:Panel SMB W30L120 H7	Safety cable 911401824780 RC048Z SC
--	---	---	--

A Visible Profile Ceiling Mounting(VPC) Tipe pemasangan plafon terbuka	
--	--

B Plaster Ceiling Version Mounting (PCV) Pemasangan versi plafon dengan plester Cutout size/Ukuran potong : W60L60 : 580x580 (+/-2) W30L120 : 280x1180 (+/-2) W60L120 : 580x1180 (+/-2) Ceiling thickness/Ketebalan plafon : 8mm-16mm Unit : mm	2 3 4 These 4 clips are not included in the package, could be ordered by separate 12NC. 4 Baut tidak termasuk ke dalam paket penjualan, dapat dipesan dengan kode 12NC terpisah. 911401824580 : RC048Z SMB-PLC
--	---



C Suspension Mounting (SUS) /Pemasangan suspensi Unit : mm The suspension wires are not included in package, could be ordered by separate 12NC. Kabel suspensi tidak termasuk dalam kemasan penjualan, dapat dipesan dengan kode 12NC terpisah. 911401824680 : RC048Z SME-2	
---	--

Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
2F, Building I, No.2555, Hechuan Road, Minhang District,
Shanghai City, P.R.China
China Postal code: 200233



PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

D**Safety cable/Kawat pengaman**

The product should be installed with safety cable. Safety cable is not included in the box, it could be ordered by separate I2NC.
Produk harus dipasang dengan kabel pengaman. Kabel pengaman tidak disertakan dalam kotak, dapat dipesan melalui I2NC terpisah
911401824780:RC048Z SC

EN

Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before completing the installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
6. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
7. The luminaire is complied with IEC 60598.
8. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc. must be avoided during the use and storage.

ID

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti kelistrikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi listrik IEE atau regulasi nasional.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel lumener ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka lumener akan rusak juga.
5. Rumah lampu tidak boleh tertutup oleh material penahan panas atau sejenisnya dalam keadaan apapun.
6. Bagian penghasil cahaya pada lumener ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan lumener harus diganti.
7. Rumah lampu ini memenuhi regulasi IEC 60598.
8. Lumener tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur, Chlorine, phthalates, dll..

VN

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
6. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
7. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
8. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

TH

โปรดอ่านทำความเข้าใจกับคู่มือก่อนการใช้งาน

1. ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
2. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
3. ควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานสากล
4. หากสายไฟที่มาร่วมโคมเก่า ชำรุด ไม่ควรซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
5. ไม่ควรฉนวนกันความร้อนหรือวัสดุที่คล้ายกันวางหรือครอบตัวโคม
6. โคมไฟหากเสียอันเนื่องจากการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
7. โคมไฟรุ่นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
8. โคมไฟต้องไม่ถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกร่อน เช่น กำมะถัน คลอรีน หรือ ฟอสฟอรัส (สารเคมีผลิตภัณฑ์พลาสติก)

**AR**

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج

1. للاستخدام الداخلي فقط
2. لا تشغيل قبل الانتهاء من التركيب
3. يجب تركيب القابوس من قبل فني مؤهل وفقاً للمواصفات المحلية IEE
4. لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرن لهذا القابوس. يجب إتلاف القابوس في حالة تضرر الكابل تحت أي ظرف من الظروف لا يجب تغطية القابوس بمادة عازلة أو مادة شبيهة
5. مصدر إضاءة القابوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهائية فترة عمره يتم تغيير القابوس بالكامل
6. القابوس IEC 60598-1 ed. 8
7. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تولد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفالات وغيرها

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggung jawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ระบุว่าสินค้านี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากขยะที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำใช้ใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับหรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเอง

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخلف. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن

