



SmartBright Slim Panel RC091V

Mounting Instruction/Hướng dẫn lắp đặt/تعليمات التركيب

V1.0



Type Tipe	Power Daya (W)	Voltage Tegangan (V)	Frequency Frekuensi (Hz)	Dimension Dimensi LxWxH (mm)	kg	CCT (K)
RC091V LED40S PSU W60L60	40W	220-240V~	50/60Hz	597x597x33mm	1.75	840/4000K
RC091V LED40S PSU W30L120	40W	220-240V~	50/60Hz	1197x297x33mm	1.75	
RC091V LED50S PSU W60L120	50W	220-240V~	50/60Hz	1197x597x38mm	4.00	865/6500K



Plaster ceiling set 911401824580 RCO48Z SMB-PLC 	Suspension set 911401824680 RCO48Z SME-2 	Surface mounted set 911401867182:Panel SMB W60L60 H7 911401867282:PanelSMB W30L120 H7 	Safety cable 911401824780:RCO48Z SC (W60L60/W30L120) 	Safety cable 911401809187:RC159Z (W60L120)
--	---	--	---	---

Wiring Method/Metode pemasangan kabel

N: Blue/Biru L: Brown/Coklat

Please use IP20 or higher terminal box
(Dimension should be 10x20x25 or higher.)
It is not included in package.
Mohon gunakan kotak terminal dengan IP20
atau lebih tinggi (dimensi harus 10x20x25 atau
lebih besar) tidak termasuk dalam kemasan

Unit : mm

A Visible Profile Ceiling Mounting(VPC) Tipe pemasangan plafon terbuka


B Plaster Ceiling Version Mounting (PCV) Pemasangan versi plafon dengan plester

Cutout size/Ukuran potong :
 W60L60 : 580x580 (+/-2)
 W30L120 : 280x1180 (+/-2)

Ceiling thickness/Ketebalan plafon :
 8mm-16mm Unit : mm


These PCV clips are not included in package, could be ordered separately.
 Klip PCV ini tidak termasuk dalam paket, bisa dipesan secara terpisah.
 911401824580:Office Panel PCV accessory

Signify Luminares (Shanghai) Co., Ltd.
 2F, Building I, No.2555, Hechuan Road, Minhang District,
 Shanghai City, P.R.China
 China Postal code: 200233




Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

C Suspension Mounting (SUS) /Pemasangan suspensi




D Surface mounting/Aksesoris magun



The surface mounting accessory is not included in package, could be order by separate I2NC.
Aksesoris magun tidak termasuk dalam kemasan, dapat diorder dengan I2NC terpisah.
911401867182:Panel SMB W60L60 H7
911401867282:Panel SMB W30L120 H7

E Safety cable/Kawat pengaman



The product should be installed with safety cable. Safety cable is not included in the box, it could be ordered by separate I2NC.
Produk harus diinstal dengan kabel pengaman. Kabel pengaman tidak disertakan dalam kotak, itu bisa dipesan dengan I2NC terpisah.
911401824780 RC048Z SC for W60L60/W30L120
911401809187 RC159Z SC for W60L120

EN Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before completing the installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
6. The light source in this luminaire shall be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person;
7. The luminaire is complied with IEC 60598.
8. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc. must be avoided during the use and storage.

VN Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
6. Ánh sáng trong ánh sáng này nên được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các đại lý dịch vụ của họ hoặc những người có trình độ tương tự;
7. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
8. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...



AR

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج

1. للاستخدام الداخلي فقط
2. لا تشغيل قبل الإنتهاء من التركيب
3. والمتطلبات المحلية IEE يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقا
4. لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرن لهذا الفانوس . يجب إتلاف الفانوس في حالة تضرر الكابل
5. تحت أي ظرف من الظروف لا يجب تغطية الفانوس بمادة عازله أو مادة شبيهه
6. يجب إصلاحه مده يف نوجوليا عوضا رصم المشاهم اليهات لجوم صرخش وأ متادخ ليكو وأ عناصلا لندبتس
7. IEC 60598-1 ed. 8 الفانوس يتوافق مع
8. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفثالات و غيرها



EN This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

VN Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

AR هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم إعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن